

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了
VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
订货号	1772350000
类型	VG M63-1/K68
GTIN (EAN)	4032248130016
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	53 mm	高度 (英寸)	2.0866 inch
长度	71 mm	长度 (英寸)	2.7953 inch
净重	99.5 g		

温度

工作温度 -40 °C...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆接头认证号

电缆接头 (UL) 认证号	E-199260 - BM 20	电缆接头 (cULus) 认证号	E-199260 - BM 20
DEF 验收条件	DNV, UL, cULus		

通用参数

最大电缆外径	44 mm	最小电缆外径	34 mm
带 GWDR 的承托类型	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)	拧紧力矩	12 Nm
硅胶	无	阻燃等级符合 UL 94	V-2
最大工作温度	100 °C	最小工作温度	-40 °C
螺距	1.5 mm	卤素	是
标准	EN/IEC 62444	AF 尺寸 1	65 mm
AF 尺寸	65 mm	防护等级	IP67, IP68 - 5 bar (30分钟)
电缆接头	公制的	基础材料	聚酰胺 6
密封件	CR	螺纹 (外部)	M 63
螺纹长度	18 mm	螺帽最大扭矩	20.50 Nm
锁紧螺母最小扭力	11.50 Nm	提示: 保护类型	仅当针对螺纹连接使用密封圈时才能用于 IP66 应用。在不使用螺纹连接密封圈时, 只能用于 IP54 应用。
防护等级 (UL)	Type 4X	支撑螺丝最大扭矩	12.50 Nm
支撑螺丝最小扭力	11.50 Nm	螺帽最小扭矩	19.50 Nm
锁紧螺母最大扭矩	12.50 Nm		

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M63-1/K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

塑料锁紧螺母，灰色



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M63 - K GR	版本
订货号	1772510000	SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 63, 8 mm, 聚酰胺 6 (PA6 -
GTIN (EAN)	4032248130252	GF30)
数量	10 ST	

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M63-NP	版本
订货号	1736290000	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, M 63, 氯丁橡胶
GTIN (EAN)	4008190956080	
数量	10 ST	

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR M63-PO	版本
订货号	1777990000	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, M 63, 聚乙烯胺
GTIN (EAN)	4032248158256	
数量	50 ST	