

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的, 银灰色, 320 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：5.10, 绝缘: 是, 宽度: 63.3 mm
订货号	1802790000
类型	WQB 240/2
GTIN (EAN)	4032248313730
数量	5 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	43.5 mm	深度 (英寸)	1.7126 inch
高度	49.3 mm	高度 (英寸)	1.9409 inch
宽度	63.3 mm	宽度 (英寸)	2.4921 inch
净重	150.6 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直通 (套管)
防爆版	不	安装方式	旋紧的

大小

间距 P (单位 : mm)	5.10 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	青铜 镀锌的	颜色编码	银灰色
------	--------	------	-----

系统特征值

类型	横联
----	----

通用的

回路数	2	安装指导	直通 (套管)
-----	---	------	---------

额定数据

额定电流	320 A
------	-------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		