


BLZP 5.00HC/23/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



压线框接线插头，用于直式 (180°) 电线联接。插头上有空间供标记和编码使用。通过法兰或释放杆锁紧。提供十/一字头螺钉和导线误插保护，供货时压线框打开。HC = 大电流

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 23, 180°, 压线框联接, 压接范围, 最大: 4 mm², 盒装 |
| 订货号 | 1954270000 |
| 类型 | BLZP 5.00HC/23/180 SN OR BX |
| GTIN (EAN) | 4032248632992 |
| 数量 | 12 items |
| 产品数据 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |
| 包装 | 盒装 |
| 交货状态 | 本产品即将停产。 |
| 最后下单日期 | 2026-10-30T00:00:00+01:00 |

编制日期 26.03.2026 06:23:45 MEZ

目录日期 / 图纸

BLZP 5.00HC/23/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E60693

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 20.1 mm | 深度 (英寸) | 0.7913 inch |
| 高度 | 16 mm | 高度 (英寸) | 0.6299 inch |
| 宽度 | 115 mm | 宽度 (英寸) | 4.5275 inch |
| 净重 | 38.87 g | | |

环保产品合规

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 | | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | | |
| 产品碳足迹 | 从摇篮到大门 | 0,521 kg CO2 eq. | |

系统参数

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------|---|----|--------|----|
| 产品系列 | OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.00 系列 | | | | | |
| 联接类型 | 现场接线 | | | | | |
| 导线连接方式 | 压线框联接 | | | | | |
| 间距 P (单位: mm) | 5.00 mm | | | | | |
| 间距 P (单位: inch) | 0.197 " | | | | | |
| 导线出线方向 | 180° | | | | | |
| 回路数 | 23 | | | | | |
| L1 (mm) | 110.00 mm | | | | | |
| L1 (inch) | 4.334 " | | | | | |
| 层数 | 1 | | | | | |
| 插针排数 | 1 | | | | | |
| 额定横截面 | 4 mm ² | | | | | |
| 防触电保护 (按照 DIN VDE 57106) | 手指安全保护 | | | | | |
| 防触电保护 (按照 DIN VDE 0470) | IP 20 已插入 / IP 10 未插入 | | | | | |
| 防护等级 | IP20 | | | | | |
| 通道电阻 | ≤5 mΩ | | | | | |
| 可编码 | 是 | | | | | |
| 剥线长度 | 7 mm | | | | | |
| 压接螺钉 | M 2.5 | | | | | |
| 直杆螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5, PH 1, PZ 1 | | | | | |
| 相关标准 | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ | | | | | |
| 插拔次数 | 25 | | | | | |
| 插拔力 / 回路, 最大 | 10 N | | | | | |
| 拉力 / 回路, 最大 | 9 N | | | | | |
| 拧紧扭矩 | 扭矩类型 | 导线连接 | | | | |
| | 使用信息 | 拧紧力矩 | <table border="1"> <tr> <td>最小</td> <td>0.4 Nm</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>0.5 Nm</td> </tr> </table> | 最小 | 0.4 Nm | 最大 |
| 最小 | 0.4 Nm | | | | | |
| 最大 | 0.5 Nm | | | | | |

材料数据

| | | | |
|----------|----------|-------|------|
| 绝缘材料 | PBT | 颜色编码 | 橙色 |
| 比色表 (相似) | RAL 2000 | 绝缘材料组 | IIIa |

BLZP 5.00HC/23/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------|---------|
| 相比漏电流起痕指数 (CTI) | ≥ 200 | 绝缘电阻 | ≥ 108 Ω |
| Moisture Level (MSL) | | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| 触点材料 | 铜合金 | 插针镀层 | 镀锡 |
| 插头触点叠层结构 | 4...8 μm Sn hot-dip tinned | 最低存放温度 | -40 °C |
| 最高存放温度 | 70 °C | 最低操作温度 | -50 °C |
| 最高操作温度 | 100 °C | 最小安装温度 | -25 °C |
| 最大安装温度范围 | 100 °C | | |

适用导线

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| 压接范围, 最小 | 0.13 mm ² |
| 压接范围, 最大 | 4 mm ² |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 30 |
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
| 单股导线的, 最小值 H05(07) V-U | 0.2 mm ² |
| 单股导线的, 最大值 H05(07) V-U | 4 mm ² |
| 多股硬导线, 最小值 H07V-R | 0.2 mm ² |
| 多股硬导线, 最大值 H07V-R | 4 mm ² |
| 软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K | 0.2 mm ² |
| 软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K | 4 mm ² |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.2 mm ² |
| 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 2.5 mm ² |
| 带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小 | 0.2 mm ² |
| 最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1 | 2.5 mm ² |

塞规符合 EN 60999 a x b ; ø 2.8 mm x 2.4 mm

| | | | |
|-------|----------|---------|-------------------------|
| 可压接导线 | 导线连接 截面积 | 型号 | 细绞线 |
| | | 标称 | 0.5 mm ² |
| 管状端头 | 导线连接 截面积 | 剥线长度 | 标称 6 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H0.5/6 |
| | | 型号 | 细绞线 |
| 管状端头 | 导线连接 截面积 | 标称 | 1 mm ² |
| | | 剥线长度 | 标称 6 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H1.0/6 |
| 管状端头 | 导线连接 截面积 | 型号 | 细绞线 |
| | | 标称 | 1.5 mm ² |
| | | 剥线长度 | 标称 7 mm |
| 管状端头 | 导线连接 截面积 | 推荐的管状端头 | H1.5/7 |
| | | 型号 | 细绞线 |
| | | 标称 | 2.5 mm ² |
| 管状端头 | 导线连接 截面积 | 剥线长度 | 标称 7 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H2.5/7 |
| | | 型号 | 细绞线 |
| 管状端头 | 导线连接 截面积 | 标称 | 0.75 mm ² |
| | | 剥线长度 | 标称 6 mm |
| | | 推荐的管状端头 | H0.75/6 |

参考文本 塑料套环的外径不应大于节距 (P), 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。

额定数据符合 CSA 标准

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------|--------|
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V | 额定电压 (使用组 C / CSA) | 50 V |
| 额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V | 额定电流 (使用组 B / CSA) | 20 A |
| 额定电流 (使用组 D / CSA) | 20 A | 导线最小压接面积, AWG, | AWG 30 |
| 导线最大压接面积, AWG | AWG 12 | | |

BLZP 5.00HC/23/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

额定数据符合 UL 1059 标准

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 机构 | CURUS | cURus 证书号 | E60693 |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V | 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 20 A | 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A |
| 导线最小压接面积, AWG | AWG 26 | 导线最大压接面积, AWG | AWG 12 |
| 参见认证参数 | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 | | |

包装

| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 包装 | 盒装 | VPE 长度 | 295.00 mm |
| VPE 宽度 | 173.00 mm | VPE 高度 | 20.00 mm |

额定数据符合 IEC 标准

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 依据标准进行测试 | IEC 60664-1, IEC 61984 | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C) | 23 A |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C) | 18 A | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C) | 21 A |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C) | 16 A | 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2) | 400 V |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2) | 320 V | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3) | 250 V |
| 额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2) | 4 kV | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2) | 4 kV |
| 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3) | 4 kV | 瞬时耐电流 | 3 x 1s, 120 A |

重要注意事项

| | | | |
|------------|---|--|--|
| IPC 标准的符合性 | 符合性: 该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付, 符合数据页中确保的特性, 装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 | | |
| 备注 | <ul style="list-style-type: none"> • Additional variants on request • Gold-plated contact surfaces on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002638 | ETIM 9.0 | EC002638 |
| ETIM 10.0 | EC002638 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 | | |


BLZP 5.00HC/23/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

图纸

产品图片



Dimensional drawing



Dimensional drawing



Graph



BLZP 5.00HC/23/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

线夹



针对频繁负载变化：接插件的“拖车耦合”。
应力消除装置的功能不仅仅是消除导体的应力：
只需夹在插头上即可

- 捆束导体
- 引导电缆
- 用作连接和拆卸辅助

不会损坏连接点，接线清晰整洁且易于操作。
用户优势：为恶劣工业环境提供永久性重载连接并实现便捷操作，确保提高系统可用性。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 类型 | BLZ 5.00 ZE04 OR BX | 版本 |
| 订货号 | 1652100000 | PCB 接插件, 附件, 线夹, 橙色, 回路数: 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190401771 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | BLZ 5.00 ZE08 OR BX | 版本 |
| 订货号 | 1652040000 | PCB 接插件, 附件, 线夹, 橙色, 回路数: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190401719 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 类型 | BLZ 5.00 ZE08 BK BX | 版本 |
| 订货号 | 1652060000 | PCB 接插件, 附件, 线夹, 黑色, 回路数: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190401733 | |
| 数量 | 50 ST | |

防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件
编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米^ü勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。
在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再发生。
优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 类型 | BLZ/SL KO OR BX | 版本 |
| 订货号 | 1573010000 | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190048396 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | BLZ/SL KO BK BX | 版本 |
| 订货号 | 1545710000 | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190087142 | |
| 数量 | 50 ST | |

BLZP 5.00HC/23/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | SDS 0.6X3.5X100 | 版本 | |
| 订货号 | 2749340000 | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm | |
| GTIN (EAN) | 4050118895568 | | |
| 数量 | 1 ST | | |
| 类型 | SDIS 0.6X3.5X100 | 版本 | |
| 订货号 | 2749810000 | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm | |
| GTIN (EAN) | 4050118897012 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

十字螺丝刀, Phillips型



十字螺丝刀, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, 符合 ISO 8764-PH, 铬顶尖, 高质软手柄

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型 | SDK PH1 X 80 | 版本 | |
| 订货号 | 2749410000 | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 4.5 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm | |
| GTIN (EAN) | 4050118895636 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

十字螺丝刀, Pozidriv型



十字螺丝刀, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 铬顶尖, 高质软手柄

BLZP 5.00HC/23/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型 | SDK PZ1 X 80 | 版本 | |
| 订货号 | 2749440000 | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 14.5 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1 | |
| GTIN (EAN) | 4050118895667 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

BLZP 5.00HC/23/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 5.00/135

焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | SL 5.00/23/135 3.2SN OR... | 版本 |
| 订货号 | 1630460000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 23, 135°, |
| GTIN (EAN) | 4008190203887 | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

SL 5.00/135B

焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | SL 5.00/23/135B 3.2SN O... | 版本 |
| 订货号 | 1630690000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: |
| GTIN (EAN) | 4008190204112 | 23, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

SL 5.00/180

焊接插座，直进线方向。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | SL 5.00/23/180 3.2SN OR... | 版本 |
| 订货号 | 1581530000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 23, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248416486 | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

BLZP 5.00HC/23/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 5.00/180B



焊接插座，直进线方向。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | SL 5.00/23/180B 3.2SN O... | 版本 |
| 订货号 | 1581990000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: |
| GTIN (EAN) | 4008190003197 | 23, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

SL 5.00/90



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | SL 5.00/23/90 3.2SN OR ... | 版本 |
| 订货号 | 1571330000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 23, 90°, 焊 |
| GTIN (EAN) | 4008190003784 | 脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

SL 5.00/90B



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | SL 5.00/23/90B 3.2SN OR... | 版本 |
| 订货号 | 1581070000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: |
| GTIN (EAN) | 4008190103132 | 23, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

BLZP 5.00HC/23/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLD 5.00/180G



双层插座，带平行接插面。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | SLD 5.00/46/180G 3.2SN ... | 版本 |
| 订货号 | 1615020000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 46, |
| GTIN (EAN) | 4008190041922 | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 10 ST | |

SLD 5.00/90G



双层插座，带平行接插面。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | SLD 5.00/46/90G 3.2 SN ... | 版本 |
| 订货号 | 1614560000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 46, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4008190033453 | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| 数量 | 10 ST | |

SL-SMT 5.00HC/180 Box



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | SL-SMT 5.00HC/23/180 3... | 版本 |
| 订货号 | 1841140000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 23, |
| GTIN (EAN) | 4032248352029 | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |


BLZP 5.00HC/23/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.00HC/180G Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | SL-SMT 5.00HC/23/180G 3... | 版本 |
| 订货号 | 1841370000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 23, |
| GTIN (EAN) | 4032248352272 | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

SL-SMT 5.00HC/90 Box



耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | SL-SMT 5.00HC/23/90 3.2... | 版本 |
| 订货号 | 1840100000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 23, |
| GTIN (EAN) | 4032248350841 | 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |

SL-SMT 5.00HC/90G Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | SL-SMT 5.00HC/23/90G 3... | 版本 |
| 订货号 | 1840330000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 23, |
| GTIN (EAN) | 4032248351077 | 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 数量 | 20 ST | |