

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片







某些应用需要使用一种更为灵活的或者便于安装的插拔式模块化解决方案。在需要预制或更换全部功能单元的情形下,需要使用灵活的模块化联接系统。魏德米勒可插拔式接线端子可快速完成装配,已全部经过了工厂的测试验证。

#### 通用订货数据

版本	直通型接线端子, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 蓝色
订货号	<u>2485930000</u>
类型	APGTB 1.5 2T VL 4C/2 BL
GTIN (EAN)	4050118496406
数量	50 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

#### 审批

MAMID 认证







<b>IECE</b> x	ATEX	Ç
ᄍᄼ		

ROHS	一致	
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>	
cURus 证书号	E60693	

#### 尺寸和重量

深	45 mm	深度 (英寸)	1.7716 inch
深度(含 DIN 导轨)	46 mm	 高度	84.5 mm
高度 (英寸)	3.3268 inch	宽度	3.5 mm
宽度 (英寸)	0.1378 inch	 净重	8.19 g

#### 温度

存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-60 °C		130 °C

#### 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

#### 额定数据IECEx/ATEX

ATEX 证书号	TUEV16ATEX7940U	IECEX 证书号	IECEXTUR16.0046U
最大电压(欧洲防爆标准ATEX)	500 V	电流 (ATEX)	10.5 A
导线最大压接面积(ATEX)	1.5 mm²	最大电压(国际电工委员会IECEX)	500 V
电流 (IECEX)	10.5 A	导线最大压接面积 (IECEX)	1.5 mm <sup>2</sup>
EN 60079-7 标识	Ex ec II C Gc	Ex 2014/34/EU 标签	II 3 G D

#### 其它技术参数

带锁销	无	开放端	右方
可卡装	无	固定类型	卡入
安装指导	导轨安装	防爆版	不
安装方式	TS 35		

#### 可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型	可插拔的

#### 可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	A1	导线最大压接面积 AWG	AWG 14	
连接方向	上方	剥线长度	8 mm	
联接类型 2	插拔联接	 联接类型	PUSH IN	
· 联接点数量	4		1.5 mm <sup>2</sup>	





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

压接范围,最小	0.14 mm <sup>2</sup>	螺丝刀口尺寸	0.4 x 2.0 mm
导线最小压接面积 AWG	AWG 26		带管状端 1 mm²
导线连接截面积,多股细导线 头 DIN 46228/4,最小	,带管状端 0.14 mm²	导线连接截面积,多股细导线, 头 DIN 46228/1,最大	带管状端 1.5 mm²
导线连接截面积,多股细导线 头 DIN 46228/1,最小	,带管状端 0.14 mm²	最大压接面积 软导线	1.5 mm <sup>2</sup>
最小多股导线接线截面积	0.14 mm <sup>2</sup>		1.5 mm <sup>2</sup>
接线截面积,多股线,最小	0.14 mm <sup>2</sup>	导线连接截面积,单股硬导线,	最大 1.5 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积,单股硬导线	,最小 0.14 mm²		
材料参数			
基础材料	Wemid		蓝色
触发元件颜色	橙色	阻燃等级符合 UL 94	V-O

必须的端板	是	电位数量	1	
层数	2	———— 每层压接点数量	2	
每层电位点数量	1		是	
PE联接	无	安装导轨已装备	TS 35	
N功能	 无	 PE 功能	 无	
PEN功能	无			

## 通用的

导线最大压接面积 AWG	AWG 14	安装指导	导轨安装
导线最小压接面积 AWG	AWG 26	安装导轨已装备	TS 35

#### 额定数据

	1.5 mm <sup>2</sup>		500 V
额定直流电压	500 V	 额定电流	17.5 A
最大电流	17.5 A	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.83 mΩ
额定浪涌电压	6 kV	 功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.56 W
过压等级	III	污染等级	3

## 额定数据 (CSA)

导线最大压接面积(CSA)	14 AWG	电压大小 C (CSA)	300 V
电流 大小 C (CSA)	13 A	CSA 认证号	200039-70089609
电压大小 B(CSA)	300 V	电流 大小 B (CSA)	13 A
电压大小 D(CSA)	600 V	电流 大小 D (CSA)	5 A
最小导线横截面积(CSA)	26 AWG		

## 额定数据 (UL)

最大导线尺寸 工厂接线 (cURus)	14 AWG	电压大小 B (cURus)	300 V	
电压大小 D (cURus)	600 V	 cURus 证书号	E60693	
最小导线尺寸 现场接线 (cURus)	26 AWG	最小导线尺寸 工厂接线 (cURus)	26 AWG	
电流大小 B (cURus)	13 A	电压大小 C (cURus)	300 V	
电流大小 C (cURus)	13 A	电流大小 D (cURus)	5 A	
最大导线尺寸 现场接线 (cURus)	14 AWG			

目录日期/图纸 3

# 数据信息页

# **APGTB 1.5 2T VL 4C/2 BL**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 分类

ETIM 7.0	EC000897	ETIM 8.0	EC000897
ETIM 9.0	EC000897	ETIM 10.0	EC000897
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-17	ECLASS 14.0	27-25-01-17
ECLASS 15.0	27-25-01-17		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 插头







魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性,避免受到环境影响。

#### 通用订货数据

通用订货	数据	
类型	APG 1.5 L	版本
订货号	2482250000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494280	
数量	50 ST	
类型	APG 1.5 L BL	版本
订货号	2482260000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 蓝色
GTIN (EAN)	4050118494297	
数量	50 ST	
类型	APG 1.5 L GN	版本
订货号	2482270000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 绿色
GTIN (EAN)	4050118494303	
数量	50 ST	
类型	APG 1.5 MI	版本
订货号	2482280000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494310	
数量	50 ST	
类型	APG 1.5 MI BL	版本
订货号	2482290000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 蓝色
GTIN (EAN)	4050118494327	
数量	50 ST	
类型	APG 1.5 MI GN	版本
订货号	2482300000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 绿色
GTIN (EAN)	4050118494365	
数量	50 ST	
类型	APG 1.5 R	版本
订货号	2482310000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494372	
数量	50 ST	
类型	APG 1.5 R BL	版本
订货号	2482320000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 蓝色
GTIN (EAN)	4050118494389	
数量	50 ST	
类型	APG 1.5 R GN	版本
订货号	2482330000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 绿色
GTIN (EAN)	4050118494396	
数量	50 ST	
类型	APG 1.5/1	版本
订货号	2482340000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494402	
数量	50 ST	





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

类型	ADC 1 E /10	<b>坛</b> 士
	APG 1.5/10	版本
订货号	2482430000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 10, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494495	
数量	20 ST	
类型	APG 1.5/2	版本
订货号	<u>2482350000</u>	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 2, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494419	
数量	25 ST	
类型	APG 1.5/3	版本
订货号	<u>2482360000</u>	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 3, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494426	
数量	25 ST	
类型	APG 1.5/4	版本
订货号	2482370000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 4, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494433	
数量	25 ST	
类型	APG 1.5/5	版本
订货号	2482380000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 5, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494440	
数量	25 ST	
类型	APG 1.5/6	版本
订货号	2482390000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 6, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494457	
数量	25 ST	
类型	APG 1.5/7	版本
订货号	2482400000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 7, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494464	
数量	25 ST	
类型	APG 1.5/8	版本
订货号	2482410000	插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 8, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494471	
数量	20 ST	
 类型	APG 1.5/9	版本
订货号	2482420000	 插头, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 回路数: 9, 深褐
GTIN (EAN)	4050118494488	
数量	20 ST	
~~±		

## 尾架









为了确保能安全可靠地安装在导轨上,避免打滑,魏德米 勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的 规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 通用订货数据

类型	AEB 35 SC/1	版本
订货号	1991920000	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4050118376722	
数量	50 ST	
类型	AEB 35 SC/1 BK	版本
类型 订货号	AEB 35 SC/1 BK 2475310000	版本 A-系列, 固定块
	· ·	

## 横联接









附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避 免额外的接线工作。即使电极破损,仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子 的可插拔、可拧紧横联系统。

#### 通用订货数据

四円り火!	XVIID	
类型	ZQV 1.5N/10	版本
订货号	<u>1985580000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370416	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 33.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/10 BL	版本
订货号	<u>1985680000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370539	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 33.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/10 RD	版本
订货号	<u>1985800000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370393	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 33.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/2	版本
订货号	<u>1985410000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118369861	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 5.5 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 1.5N/2 BL	版本
订货号	<u>1985530000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370423	mm) :3.50, 绝缘: 是, 宽度: 5.5 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 1.5N/2 RD	版本
订货号	<u>1985650000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370324	mm) :3.50, 绝缘: 是, 宽度: 5.5 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 1.5N/20	版本
订货号	<u>1985600000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370225	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 70 mm
数量	20 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

** 파	70V 1 EN (00 D)	<u>u_+</u>
类型	ZQV 1.5N/20 BL	版本
订货号	<u>1985700000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370331	mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 70 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/20 RD	版本
订货号	<u>1985810000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370355	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 70 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/3	版本
订货号	<u>1985480000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370096	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 9 mm
数量 ————	60 ST	
类型	ZQV 1.5N/3 BL	版本
订货号	<u>1985550000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370485	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 9 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 1.5N/3 RD	版本
订货号	<u>1985670000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370348	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 9 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 1.5N/4	版本
订货号	<u>1985490000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370201	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 12.5 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 1.5N/4 BL	版本
订货号	1985570000	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370317	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 12.5 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 1.5N/4 RD	版本
订货号	<u>1985690000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370515	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 12.5 mm
数量	60 ST	
类型	ZQV 1.5N/5	版本
订货号	<u>1985500000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118369991	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/5 BL	版本
订货号	1985590000	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370430	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/5 RD	版本
订货号	<u>1985710000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370256	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 16 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/50	版本
订货号	<u>1985620000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370300	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 175 mm
数量	5 ST	
类型	ZQV 1.5N/50 BL	版本
订货号	<u>1985720000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370546	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 175 mm
数量	5 ST	
	_	

目录日期/图纸 9



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

*****	70V 1 FN /50 PD	₩±
类型	ZQV 1.5N/50 RD	版本
订货号	<u>1985820000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370270	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 175 mm
数量	5 ST	
类型	ZQV 1.5N/6	版本
订货号	<u>1985510000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370188	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 19.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/6 BL	版本
订货号	<u>1985610000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370492	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 19.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/6 RD	版本
订货号	<u>1985730000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370454	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 19.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/7	版本
订货号	1985520000	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370195	mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 23 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/7 BL	版本
订货号	<u>1985630000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370522	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 23 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/7 RD	版本
订货号	<u>1985750000</u>	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370249	mm) : 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 23 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/8	版本
订货号	<u>1985540000</u>	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370218	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 26.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/8 BL	版本
订货号	<u>1985640000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370461	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 26.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/8 RD	版本
订货号	1985770000	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370508	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 26.5 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/9	版本
订货号	1985560000	横联件(端子), 已插入的, 橙色, 17.5 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370409	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 30 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/9 BL	版本
订货号	<u>1985660000</u>	横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 17.5 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370478	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 30 mm
数量	20 ST	
类型	ZQV 1.5N/9 RD	版本
订货号	1985790000	横联件(端子), 已插入的, 红色, 17.5 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:
GTIN (EAN)	4050118370386	mm): 3.50, 绝缘: 是, 宽度: 30 mm
数量	20 ST	

目录日期/图纸 10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 插头







魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性,避免受到环境影响。

#### 通用订货数据

类型	APGCE	版本
订货号	1514490000	编码元件(端子), Wemid, 橙色, 宽度: 3.3 mm
GTIN (EAN)	4050118321906	
数量	50 ST	
类型	APGSR 1.5	版本
订货号	2482730000	减张力备件(端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118493993	
数量	25 ST	
类型	APGSR 1.5 - 4P	版本
订货号	2482740000	减张力备件(端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118494204	
数量	25 ST	
类型	APGSR 1.5 - 8P	版本
订货号	2482750000	减张力备件(端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4050118494211	
GTIN (EAN) 数量	4050118494211 25 ST	
		版本
数量	25 ST	版本 锁定夹(端子), Wemid, 橙色
数量 类型	25 ST APGLE 1.5	
数量 类型 订货号	25 ST APGLE 1.5 2482720000	
数量 类型 订货号 GTIN (EAN)	25 ST  APGLE 1.5 2482720000 4050118496253	
数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量	25 ST  APGLE 1.5  2482720000  4050118496253  25 ST	锁定夹(端子), Wemid, 橙色
数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	25 ST  APGLE 1.5  2482720000  4050118496253  25 ST  APGPC 1.5	锁定夹(端子), Wemid, 橙色版本

#### 端板和隔板



端子条末端相邻的接线端子,应使用挡板。挡板可保证接 线端子的功能和额定电压的使用。 这确保了电压组件以及 接线端子触摸的安全性。



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 通用订货数据

类型 APP 4 订货号 <u>2489110000</u> GTIN (EAN) 4050118499322

A-系列, 隔板

数量 50 ST

#### 尾架





为了确保能安全可靠地安装在导轨上,避免打滑,魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。





#### 通用订货数据

类型	AEB 35 SCL/1 V0	版本
订货号	2661280000	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4050118702163	
数量	20 ST	
类型	AEB 35 SCL/1 VO BK	版本
订货号	2661300000	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4050118702187	
数量	20 ST	
类型	AEB 35 SCL/1 VO GY	版本
订货号	<u>2661290000</u>	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4050118702170	
数量	20 ST	

## 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

数量

 类型
 SDS 0.4X2.0X60
 版本

 订货号
 2749260000
 螺丝刀, 刀片宽度(B): 2 mm, 刀片长度: 60 mm, 刀片厚度 (A): 0.4 mm

 GTIN (EAN)
 4050118895537

编制日期 08.11.2025 05:50:00 MEZ

1 ST

目录日期 / 图纸 12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **SnapMark**



SnapMark —— 这种标记座最早是专门为 I 系列的 IDK 1.5 N 的双层端子构思而研发的。 灵活的可旋转的结构可以毫 不费力地装配和拆卸横联件。 这种标记座可以适合装四个 DEK 5 标记号和两个 WS 10/5 (中间脚)的标记号。

#### 通用订货数据

数量

类型 SNAPMARK 1.5 订货号 2682080000 GTIN (EAN) 4050118821772

40 ST

版本

组标记号, 端子标记, 26 x 3.5 mm, 间距 P(单位:mm): 3.50

Weidmueller, 白色

13 目录日期 / 图纸