

PAC-S1500-RV24-V3-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com



插图类似

预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。 这些电缆具有下列组成部分:

- 厂商的PLC接插件。
- 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽), 截面积为 0.14 mm<sup>2</sup> 或 0.25 mm<sup>2</sup>。
- 扁平电缆接头、 SUB-D 或 RSV, 连接到接口。 电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

通用订货数据

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 版本         | 预制电缆, PAC, 电缆 LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 订货号        | <a href="#">2744080035</a>               |
| 类型         | PAC-S1500-RV24-V3-3M5                    |
| GTIN (EAN) | 4099986604889                            |
| 数量         | 1 items                                  |

## PAC-S1500-RV24-V3-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |       |
|----|-------|
| 净重 | 415 g |
|----|-------|

## 温度

|      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|
| 存储温度 | -10...60 °C | 工作温度 | -10...50 °C |
|------|-------------|------|-------------|

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## 通用参数

|        |                             |           |                                             |
|--------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| 电缆长度   | 3.5 m                       | 适用于       | 数字信号                                        |
| 基础材料   | PVC                         | 电缆        | 电缆 LiYY                                     |
| 接口连接器  | WEIDMUELLER RSV 24P<br>MALE | 最小回路数     | 20回路                                        |
| 电缆外径   | 8.6 - 1 mm                  | PLC 侧接连接器 | SIEMENS S71500<br>6ES7592-1AM00-0XB0<br>40P |
| 导线压接面积 | 0.25 mm <sup>2</sup>        |           |                                             |

## 电气数据

|        |                     |           |           |
|--------|---------------------|-----------|-----------|
| 最大总电流  | 3 A                 | 每路允许的最大电流 | 1 A       |
| 额定电压   | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac | 导线电阻      | ≤ 80 mΩ/m |
| 导线载流能力 | 300 pF/m            |           |           |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |