


HDC-KIT-HA 03.300 P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HDC 标准套件用于装配整套接插件。
HDC 套件通常包括插针、插座、插头外壳、插座外壳和电
缆接头。
魏德米勒为您提供带公制或 PG 电缆入口螺纹的各种标准插
接件组合。
直插式联接技术是一种直接插接的技术。经过预先处理的
导线无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。

通用订货数据

版本	RockStar® , HA, 安装尺寸: 1, PUSH IN, 230 V, 10 A, 铸铝, PG 11
订货号	3123850000
类型	HDC-KIT-HA 03.300 P
GTIN (EAN)	4099987272476
数量	1 items

HDC-KIT-HA 03.300 P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



尺寸和重量

净重 134.78 g

温度

温度限值 -40 °C ... 100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

通用参数

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65	系列	HA
EMC 外壳	无		

运行

电缆接头尺寸	PG 11	上方输入电缆数量	1
两侧输入电缆数量	0	联接类型	PUSH IN
锁定系统设计	侧面锁定，普通高度	安装尺寸	1
密封	NBR	颜色 (RAL)	RAL 7035
BG	1		

通用参数

回路数	3	PE 连接类型	PUSH IN 联接
安装尺寸	1	电缆接头	PG 11
基础材料	铝压铸	系列	HA
额定电压 (DIN EN 61984)	230 V	额定电流 (DIN EN 61984)	10 A
BG	1		

型号

联接类型	PUSH IN	安装尺寸	1
最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
表面处理	粉末涂层	主触点的最大拧紧扭矩	0.55 Nm
基础材料	铝压铸	主触点的最小拧紧扭矩	0.5 Nm
BG	1		

分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92