



我们的非管理型交换机提供了一种简便可靠的网络扩展解决方案。对于无需复杂配置的中小型网络，这些即插即用式设备是理想选择。

易于安装：非管理型交换机可立即投入使用。只需插入连接，即可完成网络扩展。

性能可靠：数据传输稳定，支持从快速以太网到千兆以太网的传输速度。

结构耐用：我们的交换机采用结实耐用的结构设计，非常适合在各种环境中长期使用。

通用订货数据

版本	网络交换机, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 4x RJ45, IP30, -25 °C...55 °C
订货号	3195560000
类型	IE-SW-BI-04-4TX-LV
GTIN (EAN)	4099987983501
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



尺寸和重量

深	72.9 mm	深度 (英寸)	2.8701 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	17.5 mm	宽度 (英寸)	0.689 inch
长度	17.5 mm	长度 (英寸)	0.689 inch
净重	50 g		

温度

存储温度	-25 °C...70 °C	工作温度	-25 °C...55 °C
湿度	0...95 % (无凝结)		

EMC认证

自由落体	符合 IEC 60068-2-31 标准	EMC 标准	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-3
振动	符合 IEC 61131-2 标准	冲击	符合 IEC 61131-2 标准
安全标准	IEC 61010-1, IEC 61010-2-201		

交换属性

MAC表大小	2 K	带宽底板	800 Mbit/s
--------	-----	------	------------

保修

质保期	5年
-----	----

技术

数据交换标准	储存和转发 IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x for flow control	流量控制	IEEE 802.3x 流量控制
--------	---	------	------------------

接口

以太网端口数量	4	RJ45 端口	10/100BaseT(X), 自动调整速率, 全/半双工模式, 自动 MDI/MDI-X 联接
端口类型和数量	4x RJ45	LED	电源指示灯: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)

机械结构

外壳基本材料	塑料材质	安装方式	DIN 导轨
防护等级	IP30	速度	Fast Ethernet
开关	unmanaged		

技术数据

环境条件

最高操作温度	55 °C
最低操作温度	-25 °C
湿度	0...95 % (无凝结)
最高存放温度	70 °C
最低存放温度	-25 °C
工作海拔	最高海拔 2000 m

电源

反向电路保护	是	
功耗	约1 W	
过载电流保护	是	
联接类型	1 个可拆卸的 2 回路接线端子	
供电电压范围	电压类型	直流电
	电压, 最小	5 V
	电压, 最大	24 V
电流消耗	电压类型	直流电
	电压	24 V
	电流	41 mA

分类

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

IE-SW-BI-04-4TX-LV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

6kV 超细白色和橙色接插线



预装配电线，配有 2 个 RJ45 接口，防护等级为 IP20，适用于智能计量应用，6 类 Microline - 超细线 (AWG30)，非屏蔽，适用于狭小空间，可按要求提供其他颜色

通用订货数据

类型	IE-C6N08LW0005S40S40-WC...	版本
订货号	3195150005	Mircoline 预制电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.5 m., 直.
GTIN (EAN)	4099987982962	6 kV
数量	30 ST	

耦合




导轨插座，RJ45 接线盒设计 符合 IEC 60603-7-51

通用订货数据

类型	IE-TO-RJ45-C-LP	版本
订货号	2812440000	安装导轨出线，RJ45, 耦合, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4064675295822	2010)
数量	10 ST	

BLF 3.50/180



高效接线 - 在狭小的空间中：插孔式插座带有弹片联接 (PUSH IN) 实现直插式应用等级；辅以 3.50 mm 间距的插针式插座一同使用。

通用订货数据

类型	BLF 3.50/02/180 SN OR BX	版本
订货号	2458950000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 2, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接
GTIN (EAN)	4050118474299	范围, 最大: 1.5 mm², 盒装
数量	264 ST	