


POK COPL 081606 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Klippon® POK 接线盒系列由优质玻璃纤维增强聚酯材料制成，特别适合需要防腐、耐冲击且具有较高 IP 防护等级的应用和环境。

这一产品系列含有丰富的产品，主要特点如下：

- 提供 17 种尺寸
- 两种标准饰面（颜色）：灰色（类似于 RAL 7001，工业用）和黑色（类似于 RAL 9011，适用于恶劣环境，防爆）
- 盖板采用十字头/开槽设计的不锈钢螺钉
- 模制垫圈由硅胶或氯丁二烯制成
- 固定孔设在密封区之外，确保实现高达 IP66 的防护等级
- 耐冲击能力高达 7 焦耳
- 直接安装在接线盒中或采用内部安装板
- 可利用固定孔或安装支架直接进行墙体安装
- 利用紧固螺丝来固定安装导轨和安装板
- 根据配置，最高防火等级可达 E60
- 魏德米勒可根据客户规格生产和供应这种接线盒，并配备所有必要的端子和电缆接头。

通用订货数据

版本	Klippon POK (聚酯纤维空接线盒), 接地板, 带功能接地连接, 高度: 36.57 mm, 宽度: 180.11 mm, 深: 0.75 mm, 基础材料: 镀锌钢板, 电镀锌和钝化
订货号	8000191931
类型	POK COPL 081606 MSZN
GTIN (EAN)	4069165099430
数量	5 items

尺寸和重量

深	0.75 mm	深度 (英寸)	0.0295 inch
高度	36.57 mm	高度 (英寸)	1.4398 inch
宽度	180.11 mm	宽度 (英寸)	7.0909 inch
净重	33.3 g		

温度

工作温度	
------	--

通用参数

表面处理	电镀锌和钝化	基础材料	镀锌钢板
------	--------	------	------

分类

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		