


## ZTR 2.5/3AN OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 产品图片



在某些应用中，我们会需要出于测试和安全目的向直通型接线端子添加一个测试点或开关元件。使用开关型端子，您可在无电压的情况下对电路进行测量。由于开关点的电气间隙和爬电距离无法评估尺寸，我们必须对指定的额定脉冲电压强度进行论证。

### 通用订货数据

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| 版本         | 开关测试型端子, 弹片联接, 2.5 mm², 500 V, 20 A, 可翻转, 橙色 |
| 订货号        | <a href="#">8731690000</a>                   |
| 类型         | ZTR 2.5/3AN OR                               |
| GTIN (EAN) | 4032248404872                                |
| 数量         | 50 items                                     |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| UR 证书号                | E60693                |

## 尺寸和重量

|               |             |         |             |
|---------------|-------------|---------|-------------|
| 深             | 38.5 mm     | 深度 (英寸) | 1.5157 inch |
| 深度 (含 DIN 导轨) | 41 mm       | 高度      | 79.5 mm     |
| 高度 (英寸)       | 3.1299 inch | 宽度      | 5.1 mm      |
| 宽度 (英寸)       | 0.2008 inch | 净重      | 10.78 g     |

## 温度

|          |                |          |                |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -50 °C...75 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 °C         | 最大持续工作温度 | 120 °C         |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 其它技术参数

|      |         |         |   |
|------|---------|---------|---|
| 开放端  | 右方      | 相同端子的数量 | 3 |
| 安装指导 | 直接安装    | 防爆版     | 不 |
| 安装方式 | 直接卡在导轨上 |         |   |

## 可压接导线 (其它联接)

|                                            |                     |             |      |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------|------|
| 软导线的最大压接面积, 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/1) 其他联接方式 | 1.5 mm <sup>2</sup> | 其他联接方式的接口类型 | 弹片联接 |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------|------|

## 可压接导线 (额定联接)

|                                       |                      |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 测量规 按照 60 947-1 标准                    | A3                   | 导线最大压接面积 AWG                          | AWG 12               |
| 连接方向                                  | 上方                   | 剥线长度                                  | 10 mm                |
| 联接类型 2                                | 弹片联接                 | 联接类型                                  | 弹片联接                 |
| 联接点数量                                 | 3                    | 压接范围, 最大                              | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 压接范围, 最小                              | 0.05 mm <sup>2</sup> | 螺丝刀口尺寸                                | 0.6 x 3.5 mm         |
| 导线最小压接面积 AWG                          | AWG 30               | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大 | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小 | 0.05 mm <sup>2</sup> | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大 | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小 | 0.05 mm <sup>2</sup> | 最大压接面积 软导线                            | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 最小多股导线接线截面积                           | 0.05 mm <sup>2</sup> | 接线截面积, 多股线, 最大                        | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 接线截面积, 多股线, 最小                        | 0.05 mm <sup>2</sup> | 导线连接截面积, 单股硬导线, 最大                    | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最小                    | 0.05 mm <sup>2</sup> | 接线截面积, 多股细导线, 最小                      | 0.05 mm <sup>2</sup> |

## ZTR 2.5/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 材料参数

|              |       |      |    |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料         | Wemid | 颜色编码 | 橙色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0   |      |    |

## 系统特征值

|         |                                 |         |   |
|---------|---------------------------------|---------|---|
| 类型      | 弹片连接, 3 个连接, 垫圈, 用于插入式横联件, 单侧开放 | 必须的端板   | 是 |
| 电位数量    | 1                               | 层数      | 1 |
| 每层压接点数量 | 3                               | 每层电位点数量 | 1 |
| 层, 内部桥接 | 无                               | PE联接    | 无 |
| 安装导轨已装备 | TS 35                           | N功能     | 无 |
| PE 功能   | 无                               | PEN功能   | 无 |

## 通用的

|              |        |      |               |
|--------------|--------|------|---------------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 12 | 安装指导 | 直接安装          |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 30 | 标准   | IEC 60947-7-1 |
| 安装导轨已装备      | TS 35  |      |               |

## 额定数据


|                          |                     |        |               |
|--------------------------|---------------------|--------|---------------|
| 额定横截面                    | 2.5 mm <sup>2</sup> | 额定电压   | 500 V         |
| 额定直流电压                   | 500 V               | 额定电流   | 20 A          |
| 最大电流                     | 20 A                | 标准     | IEC 60947-7-1 |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.33 mΩ             | 额定浪涌电压 | 6 kV          |
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x     | 0.77 W              | 污染等级   | 3             |

## 额定数据 (UL)

|                  |        |                  |        |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 最大导线尺寸 工厂接线 (UR) | 12 AWG | 电流 大小 C (UR)     | 20 A   |
| 电压大小 C (UR)      | 600 V  | 最小导线尺寸 工厂接线 (UR) | 30 AWG |
| UR 证书号           | E60693 | 最小导线尺寸 现场接线 (UR) | 30 AWG |
| 最大导线尺寸 现场接线 (UR) | 12 AWG |                  |        |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |




## ZTR 2.5/3AN OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 类型         | ZQV 2.5/2                  | 版本                     |
| 订货号        | <a href="#">1608860000</a> | Z系列, 横联, 24 A          |
| GTIN (EAN) | 4008190123680              |                        |
| 数量         | 60 ST                      |                        |
| 类型         | ZQV 2.5/3                  | 版本                     |
| 订货号        | <a href="#">1608870000</a> | 附件, 横联, 24 A           |
| GTIN (EAN) | 4008190061630              |                        |
| 数量         | 60 ST                      |                        |
| 类型         | ZQV 2.5/4                  | 版本                     |
| 订货号        | <a href="#">1608880000</a> | 附件, 横联, 24 A           |
| GTIN (EAN) | 4008190082208              |                        |
| 数量         | 60 ST                      |                        |
| 类型         | ZQV 2.5/5                  | 版本                     |
| 订货号        | <a href="#">1608890000</a> | 附件, 横联, 24 A           |
| GTIN (EAN) | 4008190065713              |                        |
| 数量         | 20 ST                      |                        |
| 类型         | ZQV 2.5/6                  | 版本                     |
| 订货号        | <a href="#">1608900000</a> | 附件, 横联, 24 A           |
| GTIN (EAN) | 4008190149840              |                        |
| 数量         | 20 ST                      |                        |
| 类型         | ZQV 2.5/7                  | 版本                     |
| 订货号        | <a href="#">1608910000</a> | 附件, 横联, 24 A           |
| GTIN (EAN) | 4008190159665              |                        |
| 数量         | 20 ST                      |                        |
| 类型         | ZQV 2.5/8                  | 版本                     |
| 订货号        | <a href="#">1608920000</a> | 附件, 横联, 24 A           |
| GTIN (EAN) | 4008190061531              |                        |
| 数量         | 20 ST                      |                        |
| 类型         | ZQV 2.5/9                  | 版本                     |
| 订货号        | <a href="#">1608930000</a> | 附件, 横联, 24 A           |
| GTIN (EAN) | 4008190117009              |                        |
| 数量         | 20 ST                      |                        |
| 类型         | ZQV 2.5/10                 | 版本                     |
| 订货号        | <a href="#">1608940000</a> | 附件, 横联, 24 A           |
| GTIN (EAN) | 4008190099060              |                        |
| 数量         | 20 ST                      |                        |
| 类型         | ZQV 2.5/20                 | 版本                     |
| 订货号        | <a href="#">1908960000</a> | Z系列, 横联, 用于端子, 回路数: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535293              |                        |
| 数量         | 20 ST                      |                        |

## ZTR 2.5/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |              |
|------------|----------------------------|--------------|
| 类型         | ZQV 2.5/50                 | 版本           |
| 订货号        | <a href="#">1697540000</a> | 附件, 横联, 24 A |
| GTIN (EAN) | 4008190883256              |              |
| 数量         | 10 ST                      |              |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 类型         | ZAP/TW 3                   | 版本              |
| 订货号        | <a href="#">1608800000</a> | Z系列, 附件, 端板, 隔板 |
| GTIN (EAN) | 4008190190927              |                 |
| 数量         | 50 ST                      |                 |
| 类型         | ZAP/TW 3 BL                | 版本              |
| 订货号        | <a href="#">1608810000</a> | Z系列, 端板, 隔板     |
| GTIN (EAN) | 4008190190934              |                 |
| 数量         | 50 ST                      |                 |
| 类型         | ZAP/TW 3 GN                | 版本              |
| 订货号        | <a href="#">1683840000</a> | Z系列, 端板, 隔板     |
| GTIN (EAN) | 4008190477561              |                 |
| 数量         | 50 ST                      |                 |
| 类型         | ZAP/TW 3 GR                | 版本              |
| 订货号        | <a href="#">1683870000</a> | Z系列, 端板, 隔板     |
| GTIN (EAN) | 4008190477592              |                 |
| 数量         | 50 ST                      |                 |
| 类型         | ZAP/TW 3 OR                | 版本              |
| 订货号        | <a href="#">1608820000</a> | Z系列, 端板, 隔板     |
| GTIN (EAN) | 4008190190941              |                 |
| 数量         | 50 ST                      |                 |
| 类型         | ZAP/TW 3 RT                | 版本              |
| 订货号        | <a href="#">1683820000</a> | Z系列, 端板, 隔板     |
| GTIN (EAN) | 4008190477547              |                 |
| 数量         | 50 ST                      |                 |
| 类型         | ZAP/TW 3 SW                | 版本              |
| 订货号        | <a href="#">1683890000</a> | Z系列, 端板, 隔板     |
| GTIN (EAN) | 4008190477615              |                 |
| 数量         | 50 ST                      |                 |
| 类型         | ZAP/TW 3 WS                | 版本              |
| 订货号        | <a href="#">1683880000</a> | Z系列, 端板, 隔板     |
| GTIN (EAN) | 4008190477608              |                 |
| 数量         | 50 ST                      |                 |


ZTR 2.5/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | EW 35                      | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">0383560000</a> | 固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8.5 mm, 100 °C  |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |                                                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                 |
| 类型         | EW 35 GR 7032              | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">0383530000</a> | 固定器, 灰色, TS 35, V-0, Wemid, 宽度: 9 mm, 120 °C    |
| GTIN (EAN) | 4008190027322              |                                                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                 |
| 类型         | EW 35/SCHA/M3              | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">0258660000</a> | 固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 16.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190033477              |                                                 |
| 数量         | 20 ST                      |                                                 |
| 类型         | WEW 35/1                   | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1059000000</a> | 固定器, 深褐, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 12 mm, 100 °C   |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              |                                                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                 |
| 类型         | WEW 35/2                   | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1061200000</a> | 固定器, 深褐, TS 35, HB, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C     |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                                                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                 |
| 类型         | ZEW 35                     | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">9540000000</a> | 固定器, 深褐, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 6 mm, 100 °C    |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              |                                                 |
| 数量         | 20 ST                      |                                                 |
| 类型         | ZEW 35/2                   | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">8630740000</a> | 固定器, 深褐, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C    |
| GTIN (EAN) | 4032248348916              |                                                 |
| 数量         | 20 ST                      |                                                 |

测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## ZTR 2.5/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 类型         | ZTA 1                      | 版本                       |
| 订货号        | <a href="#">1609040000</a> | 附件, 测试用适配器, 9 A          |
| GTIN (EAN) | 4008190196851              |                          |
| 数量         | 25 ST                      |                          |
| 类型         | ZTA 1/ZA                   | 版本                       |
| 订货号        | <a href="#">1609050000</a> | 附件, 测试用适配器, 9 A          |
| GTIN (EAN) | 4008190206543              |                          |
| 数量         | 25 ST                      |                          |
| 类型         | PS 2.3 RT                  | 版本                       |
| 订货号        | <a href="#">0180400000</a> | 测试适配器 (端子), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |                          |
| 数量         | 20 ST                      |                          |

## 熔断器架



加上 SIHA 熔芯架后, 普通的端子立即变成了熔断型端子, 只需移走绝缘盖子, 插上熔芯插头。

## 通用订货数据

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 类型         | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">7921570000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 2.31 mA, 可插入的, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4032248322503              | Wemid                                    |
| 数量         | 25 ST                      |                                          |
| 类型         | SIHA 3/G20/LD 35-70V       | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">7921580000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 2.31 mA, 可插入的, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4032248322619              | Wemid                                    |
| 数量         | 25 ST                      |                                          |
| 类型         | SIHA 3/G20/LD 60-150V      | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">7921590000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 2.31 mA, 可插入的, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4032248322626              | Wemid                                    |
| 数量         | 25 ST                      |                                          |
| 类型         | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">7921600000</a> | 用于直通型模块式端子的保险丝架, 黑色, 2.31 mA, 可插入的, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4032248322633              | Wemid                                    |
| 数量         | 25 ST                      |                                          |

## ZTR 2.5/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 组件插头



插头组件用于将电气组件安装在可拆式接线端子。电子组件完成焊接之后，可以将插头安装到可拆式接线端子的断开区域，从而将可拆式接线端子变成配有内置电子组件的模块化接线端子。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | BEST                       | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">1833100000</a> | 附件, 模块插头       |
| GTIN (EAN) | 4032248501014              |                |
| 数量         | 50 ST                      |                |
| 类型         | BEST/D                     | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">1878560000</a> | 附件, 模块插头, 1 A  |
| GTIN (EAN) | 4032248471492              |                |
| 数量         | 50 ST                      |                |
| 类型         | BEST/DRBR                  | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">1878570000</a> | 附件, 模块插头, 22 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471508              |                |
| 数量         | 50 ST                      |                |

## 断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | TNST                       | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">1833090000</a> | 附件, 分断插头, 20 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471485              |                |
| 数量         | 50 ST                      |                |

## ZTR 2.5/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 转接套



使用锥套，简化了小横截面导线的联接。导线可以安全插入联接点，不会磨损绞线。锥套可以将导线居中在接入点。

## 通用订货数据

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| 类型         | ZRH 2.5/1 WS               | 版本      |
| 订货号        | <a href="#">1614300000</a> | Z系列, 锥套 |
| GTIN (EAN) | 4008190206789              |         |
| 数量         | 1000 ST                    |         |
| 类型         | ZRH 2.5/2 GR/V0            | 版本      |
| 订货号        | <a href="#">1614290000</a> | Z系列, 锥套 |
| GTIN (EAN) | 4008190072476              |         |
| 数量         | 1000 ST                    |         |
| 类型         | ZRH 2.5/3                  | 版本      |
| 订货号        | <a href="#">1614280000</a> | Z系列, 锥套 |
| GTIN (EAN) | 4008190206796              |         |
| 数量         | 1000 ST                    |         |

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多条宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/5 MC NE WS           | 版本                                                     |
| 订货号        | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00          |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, 白色                                        |
| 数量         | 1000 ST                    |                                                        |
| 类型         | WS 10/5 M MC NE WS         | 版本                                                     |
| 订货号        | <a href="#">1792000000</a> | WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223862              | Allen-Bradley, 白色                                      |
| 数量         | 720 ST                     |                                                        |
| 类型         | WS 10/5 MC NE WS           | 版本                                                     |
| 订货号        | <a href="#">1635000000</a> | WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190261948              | Allen-Bradley, 白色                                      |
| 数量         | 720 ST                     |                                                        |

## ZTR 2.5/3AN OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | BZT 1 WS 10/5              | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805490000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |
| 类型         | BZT 1 ZA WS 10/5           | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805520000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |

## 开槽螺丝刀



VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900，IEC 900。已通过 "GS" 安全测试，组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

## 通用订货数据

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 类型         | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | 版本                                                    |
| 订货号        | <a href="#">2749610000</a> | 装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              |                                                       |
| 数量         | 1 ST                       |                                                       |

## 断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

附件

通用订货数据

|            |                            |                    |  |
|------------|----------------------------|--------------------|--|
| 类型         | DTLE 2.5/4                 | 版本                 |  |
| 订货号        | <a href="#">2910530000</a> | 锁定元件（端子），Wemid, 红色 |  |
| GTIN (EAN) | 4099986519466              |                    |  |
| 数量         | 25 ST                      |                    |  |