

Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VPMS Ex (ex záslepka, mosaz), Nulovací zástrčka, rovný, M 16, 12 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1210890000
Typ	VP M16 EXE MS
GTIN (EAN)	4032248991969
Množství	50 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	VP-HEX M16-EX W

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Délka	15 mm	Délka (v palcích)	0.5906 inch
Průměr	16 mm	Tloušťka stěny, min.	0.5 mm
Tloušťka stěny, max.	11 mm	Čistá hmotnost	23.94 g

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelná/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	4efa9808-c72a-4b94-8dcb-498465ba8c6e

Všeobecné informace

Těsnicí O-kroužek	NBR	Silikon	Ne
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1.5 mm	Halogen	Ano
AF velikost 1	18 mm	Stupeň krytí	IP54, IP64, IP68
Základní materiál	Mosaz poniklovaná	Průměr těsnění	16.00 mm
Vnější závit	M 16	Délka závitu	12 mm
Utahovací moment uzavřené matice, max.	5.40 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	18.00 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	9.00 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	3.60 Nm


Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
--------------	-----------------------------------	--	----------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Nákresy



VP M16 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Mosazné pojistné matice, poniklované**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M16 MS	Verze
Číslo	1736990000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 16, 2,8 mm,
objednávky		Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190956462	
Množství	100 ST	

Záslepky

Na těsnění nadbytečných otvorů se závitem k zachování IP stupně krytí

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M16-NP	Verze
Číslo	1736230000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
objednávky		obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 16, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190956028	
Množství	50 ST	

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

VP M16 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Všeobecné objednávací údaje**

Typ	GWDR M16-PO	Verze
Číslo objednávky	1777930000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 16, Polyetylén
GTIN (EAN)	4032248158195	
Množství	50 ST	