

Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VPMS Ex (ex záslepka, mosaz), Nulovací zástrčka, rovný, M 32, 12 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1210920000
Typ	VP M32 EXE MS
GTIN (EAN)	4032248992409
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	VP-HEX M32-EX W

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	16 mm	Výška (v palcích)	0.6299 inch
Délka	16 mm	Délka (v palcích)	0.6299 inch
Průměr	32 mm	Tloušťka stěny, min.	0.5 mm
Tloušťka stěny, max.	11 mm	Čistá hmotnost	86.1 g

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	4efa9808-c72a-4b94-8dcb-498465ba8c6e

Všeobecné informace

Těsnicí O-kroužek	NBR	Silikon	Ne
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1.5 mm	Halogen	Ano
AF velikost 1	39 mm	Stupeň krytí	IP54, IP64, IP68
Základní materiál	Mosaz poniklovaná	Průměr těsnění	32.00 mm
Vnější závit	M 32	Délka závitu	12 mm
Utahovací moment uzavřené matice, max.	10.80 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	36.00 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	18.00 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	7.20 Nm


Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
--------------	-----------------------------------	--	----------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Nákresy



Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M32 MS	Verze
Číslo	1737020000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 32, 4 mm,
objednávky		Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190956493	
Množství	100 ST	

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M32-NP	Verze
Číslo	1736260000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
objednávky		obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 32, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956059	
Množství	50 ST	

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

VP M32 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Všeobecné objednací údaje**

Typ	GWDR M32-PO	Verze
Číslo objednávky	1777960000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 32, Polyetylén
GTIN (EAN)	4032248158225	
Množství	50 ST	