


## TOP 24VDC EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Prázdné zásuvky TERMSERIES, které zahrnují:

- 1 CO kontakt
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 5 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
- Díky vysoce kvalitnímu provedení a absenci ostrých hran nehrozí v průběhu instalace žádné riziko poranění
- Přepážky pro optické oddělení a posílení izolace

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | TERMSERIES, Reléová patice, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC $\pm 20\%$ , Rated switching voltage: 230 V AC, Trvalý proud: 16 A, PUSH IN |
| Číslo objednávky | <a href="#">2618740000</a>   |
| Typ              | TOP 24VDC EMPTY  |
| GTIN (EAN)       | 4050118670097  |
| Množství         | 10 items   |

## TOP 24VDC EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cURus)  | E223759                |

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 87.8 mm | Hloubka (v palcích) | 3.4567 inch |
| Výška          | 89.4 mm | Výška (v palcích)   | 3.5197 inch |
| Šířka          | 12.8 mm | Šířka (v palcích)   | 0.5039 inch |
| Čistá hmotnost | 23.5 g  |                     |             |

## Teploty

|                    |                |                |  |
|--------------------|----------------|----------------|--|
| Skladovací teplota | -40 °C...85 °C | Okolní teplota | -40 °C...60 °C                                 |
| Provozní teplota   |                | Vlhkost        | 5-95% rel. vlhkost, TU = 40 °C, bez kondenzace |

## Shoda produktu s prostředím

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP  | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |

## Jmenovité údaje UL

|                                 |        |                            |   |
|---------------------------------|--------|----------------------------|---|
| Okolní teplota (provozní), max. | 60 °C  | Průřez připojení AWG, min. | AWG 26                                      |
| Průřez připojení AWG, max.      | AWG 14 | Typ vodiče                 | pevný měděný vodič, flexibilní měděný vodič |
| Úroveň závažnosti znečištění    | 2      | Č. osvědčení (cURus)       | E223759                                     |

## Řídící strana

|                              |   |   |            |
|------------------------------|---|---|------------|
| Jmenovité řídicí napětí      | 24 V DC $\pm$ 20 %                          | Ukazatel stavu  | Zelená LED |
| Ochranný obvod               | Nulová dioda, Ochrana před záměnou polarity | Napětí cívky náhradního relé se liší od jmenovitého řídicího napětí | Ne         |
| Napětí cívky náhradního relé | 24 V DC                                     |   |            |

## Strana zátěže

|                         |              |              |      |
|-------------------------|--------------|--------------|------|
| Rated switching voltage | 230 V AC     | Trvalý proud | 16 A |
| Typ kontaktu            | 1 CO contact |              |      |

## Obecné údaje

|  |                              |           |  |
|--|------------------------------|-----------|--|
| Nosná lišta                              | TS 35                        |           |  |
| Barevný                                  | černá                        |           |  |
| Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94 | Komponent                    | Kryt      |  |
|  | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0       |  |
|  | Komponent                    | Příchytky |  |

## TOP 24VDC EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0       |
| Komponent                    | Posunovač |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0       |

### Koordinace izolace

|  |                  |  |                  |
|--|------------------|--|------------------|
| Jmenovité napětí                                       | 300 V            | Závažnost znečištění   | 2                |
| Kategorie rázového napětí                              | III              | Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže | ≥ 5.5 mm         |
| Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže | 2.5 kVeff        | Dielektrická pevnost k montážní liště                              | 4 kVeff / 1 min. |
| Impulse withstand voltage                              | 6 kV (1,2/50 μs) | Stupeň krytí   | IP20             |

### Další detaily o certifikacích / normách

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Č. osvědčení (cURus) | E223759 |
|----------------------|---------|

### Data připojení

|  |                     |  |                      |
|--|---------------------|--|----------------------|
| Metoda připojení vodiče  | PUSH IN             | Délka odizolování, jmenovité připojení                                 | 8 mm                 |
| Rozsah sevření, jmenovité připojení                                    | 1.5 mm <sup>2</sup> | Upínací rozsah, min.   | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Upínací rozsah, max.   | 2.5 mm <sup>2</sup> | Průřez propojení AWG, min.   | AWG 26               |
| Průřez propojení AWG, max.   | AWG 14              | Průřez vodiče, pevný, min.   | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, pevný, max.   | 1.5 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, pevným, min. (AWG)                                      | AWG 26               |
| Průřez vodiče, pevným, max. (AWG)                                      | AWG 16              | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.                           | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.                           | 2.5 mm <sup>2</sup> | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)                     | AWG 26               |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)                     | AWG 14              | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0.15 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.                         | 0.15 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.                         | 1.5 mm <sup>2</sup> | Dvojdutinka, max.  | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Dvojdutinka, max.  | 1 mm <sup>2</sup>   | Velikost nože  | 0,4 x 2,0 mm         |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001456    | ETIM 9.0    | EC001456    |
| ETIM 10.0   | EC001456    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-03 |             |             |


## TOP 24VDC EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


## Nákresy

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Schéma připojení



### Dimensional drawing



**Miscellaneous**

**Type code TERMSERIES empty sockets**



Kódy typů

## TOP 24VDC EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Oddělovací deska



## Všestranné oddělovací přepážky

Oddělovací přepážky lze využít k vizuálnímu sloučení signálů za účelem elektrické

izolace modulů a doplnění značek pro větší přehlednost.

To z nich činí

obzvláště všestranné příslušenství. Oddělovací přepážky zvětšují

odstup a povrchové vzdálenosti mezi dvěma moduly, čímž zvyšují

jmenovité izolační napětí mezi dvěma moduly až na 600 V. Dvojitě

oddělovací přepážky lze označit značkami WAD5 nebo WS10/5 a

umožňují kontinuální křížové propojky. Instalace je

usnadněna pomocí

perforací pro individuální rozčlenění kanálů křížových propojek.

- Oddělovací přepážky vizuálně oddělují skupiny jednu od druhé
- Odsazení pro individuální rozčlenění kanálů křížových propojek
- Přepážky oddělují dva moduly zvýšením odstupů a povrchových vzdáleností až na 600 V

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                           |  |
|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Typ        | TW TXS/TXZ R3.2            | Verze                     |  |
| Číslo      | <a href="#">1240800000</a> | TERM SERIES, Dělicí deska |  |
| objednávky |                            |                           |  |
| GTIN (EAN) | 4050118028188              |                           |  |
| Množství   | 10 ST                      |                           |  |

## Napájecí modul



## Prostorově úsporné napájecí moduly

Naše napájecí svorky umožňují připojení potenciálu na vstup – např.

připojení neutrálních nebo záporných potenciálů – nebo spínaných potenciálů na výstup. Ve

spojení s přesně padnoucími křížovými propojkami z řady TERM SERIES

zůstávají přípojky pro kabely v reléovém modulu volné pro akční členy

nebo snímače. Nejsou nutné žádné další průchozí

svorkovnice, což má za následek

velkou úsporu místa v panelu. Zároveň je zjednodušeno zapojení

a pro připojení potenciálu nejsou nutné žádné zdvojené zakončovací dutinky na vodiče.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ        | TXP SUPPLY                 | Verze   |  |
| Číslo      | <a href="#">2618940000</a> | TERM SERIES, Modul zdroje, Počet kontaktů: 5, , Trvalý proud: 10 A, |  |
| objednávky |                            | PUSH IN   |  |
| GTIN (EAN) | 4050118667592              |   |  |
| Množství   | 10 ST                      |   |  |

## TOP 24VDC EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | TXS SUPPLY                 | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1240780000</a> | TERMSERIES, Modul zdroje, Počet kontaktů: 5, , Trvalý proud: 10 A, |
| objednávky |                            | Šroubové připojení   |
| GTIN (EAN) | 4050118028140              |  |
| Množství   | 10 ST                      |  |
| Typ        | TXZ SUPPLY                 | Verze  |
| Číslo      | <a href="#">1240790000</a> | TERMSERIES, Modul zdroje, Počet kontaktů: 5, , Trvalý proud: 10 A, |
| objednávky |                            | Připojení s kotevní svorkou  |
| GTIN (EAN) | 4050118028164              |  |
| Množství   | 10 ST                      |  |

## Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | WS 10/6 M MC NE WS         | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1818400000</a> | WS, Označení svorek, 10 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| objednávky |                            | Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá                      |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              |   |
| Množství   | 600 ST                     |   |

## ZQV

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/2 GE         | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1193670000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4032248976638              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |

## TOP 24VDC EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/10 GE        | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1193680000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4032248976454              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/19 GE        | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1193690000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4032248976645              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/2 BL         | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1446140000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118251074              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/10 BL        | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1390350000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118190793              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/19 BL        | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1391620000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118191813              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/2 RT         | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1446090000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118250886              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/10 RT        | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1391640000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118191660              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/19 RT        | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1391610000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118191783              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/2 SW         | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1446040000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118251067              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/10 SW        | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1391630000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118191776              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |

## TOP 24VDC EMPTY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/19 SW        | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">1391600000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118191806              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |

## Propojky



## Nastavitelné křížové propojky

Zvýšení flexibility vašich křížových propojek. Propojka TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) umožňuje individuální nastavení propojení s počtem až 51 pólů. Maximální počet připojitelných pólů byl zvýšen na 32 pólů. Materiál pásky lze zkrátit na požadovanou délku velice snadno. Křížové konektory mají přesvědčivé vlastnosti díky snadné manipulaci a viditelnosti a díky jejich univerzálním možnostem připojení. Přídavná výztuha předchází deformaci pružiny během montáže.

- Individuálně nastavitelné křížové propojky s počtem až 51 pólů
- Přídavná lišta pro vyloučení deformace pružiny
- Rozšířená propojka – možnost až 32 pólů
- Odolnost proti otřesům

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | TCC 6.4/51 RD              | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556410000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566925              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/51 OR              | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556370000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566680              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/51 BL              | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556450000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566963              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/51 BK              | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556490000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118567007              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/2 OR               | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556350000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566826              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/2 BL               | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556430000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566949              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |

## TOP 24VDC EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | TCC 6.4/2 BK               | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556470000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566987              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/10 RD              | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556400000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566918              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/10 OR              | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556360000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566673              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/10 BL              | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556440000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566956              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/10 BK              | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556480000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566994              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 RD             | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556420000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566932              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 OR             | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556380000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566697              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 BL             | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556460000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566970              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 BK             | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556500000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118567014              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/2 RD               | Verze                          |
| Číslo      | <a href="#">2556390000</a> | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| objednávky |                            |                                |
| GTIN (EAN) | 4050118566901              |                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                |

## TOP 24VDC EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Plochý šroubovák




Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SDS 0.4X2.0X60             | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2749260000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 2 mm, Délka čepele: 60 mm, Tloušťka čepele (A): 0.4 mm |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118895537              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |
| Typ        | SDIS 0.4X2.0X60            | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">2749780000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 2 mm, Délka čepele: 60 mm, Tloušťka čepele (A): 0.4 mm |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4050118896527              |   |
| Množství   | 1 ST                       |   |

### Adaptéry rozhraní



Rychlejší signálové zapojení v menším prostoru  
Ke snížení času elektroinstalace se mezi řídicím systémem a úrovní rozhraní používají předem sestavené kabely, které se jednoduše připojí k adaptéru TERM SERIES. To umožňuje podstatné snížení času propustnosti v budování elektrického rozvaděče. Tento adaptér je univerzální a poskytuje opravdovou prostorovou výhodu při použití s produkty TERM SERIES s identickým tvarem.

- Zkrácená doba zapojení díky koncepci plug-and-play s předem sestavenými kabely
- Lze aplikovat na vstupní a výstupní stranu TERM SERIES
- Připraveno na kladnou a zápornou spínací logiku
- Velká úspora místa díky univerzální kompatibilitě s ostatními produkty TERM SERIES

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | TIAL F10                   | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1463540000</a> | TERM SERIES, Adaptér, 10pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 8, |
| objednávky |                            | Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125  |
| GTIN (EAN) | 4050118323559              |   |
| Množství   | 1 ST                       | mA  |