

IE-PS-M12X-90-P-TH-CG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

8pólový krimpovací konektor M12 Mini s kódováním X a 90° výstupem kabelu je díky kompaktním rozměrům a 8 výstupním pozicím předurčen pro náročné instalační podmínky. Verze s kabelovou svorkou s širokým rozsahem kabelových svorek od 4 do 9 mm a plně stíněným pouz-
drem spolu se stíněným odlehčením tahu představuje uni-
verzální bezpečnostní řešení pro všechny běžné kabely na
trhu.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2702710000
Typ	IE-PS-M12X-90-P-TH-CG
GTIN (EAN)	4050118765328
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Průměr	14 mm	Čistá hmotnost	20.5 g
--------	-------	----------------	--------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...85 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c50b1fcd-04c8-463f-99b5-8ae8d5ac75a1

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	8	Kódování	X-kódování
Povrch kontaktu	Ni/Au	LED	Ne
Typ připojení	Nalisované připojení	Hlavní materiál krytu	Slitina mědi poniklovaná
Odpor izolace	≥ 100 MΩ	Průměr kabelu, max.	9 mm
Průměr kabelu, min.	4 mm	Kategorie	Cat. 6A
Průřez vodiče, max.	0.34 mm²	Průřez vodiče, min.	0.14 mm²
Jmenovité napětí	30 V	Jmenovitý proud	2 A
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	≥ 500
Závažnost znečištění	3	Druh kontaktu	Konektor samec
Připojení stínění	Ano	Materiál kroužku se závitem	Poniklovaný CuZn

Obecné informace

Počet pólů	8	Připojení 1	M12
Připojení 2	Crimp	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Hlavní materiál krytu	Slitina mědi poniklovaná	Kategorie	Cat. 6A
Připojovací závit	M12	Povrch kontaktu	Ni/Au
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.14 mm²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0.34 mm²
Průřez vodiče, pevný, min.	0.34 mm²	Průřez vodiče, pevný, max.	0.32 mm²
Průřez připojení vodiče, pružný	0.14...0.34 mm²	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	≥ 500		

Elektrické vlastnosti

Odpor izolace	≥ 100 MΩ	Jmenovité napětí	30 V
---------------	----------	------------------	------

Obecné standardy




Standardní konektor	IEC 61076-2-109
---------------------	-----------------

Technické údaje**Standardy**

Standardní konektor	IEC 61076-2-109	Protipožární bezpečnost pro železniční vozidla	EN 45545 HL3
Odolnost proti otřesům a vibracím podle EN 50155:2001, DIN EN 61373			

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Nákresy**Rozměrový výkres****Rozměrový výkres****Schéma pólů**

Příslušenství

M12X krimpovací kontakty

Přesně opracované krimpovací kontakty pro M12X



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PIC-M12X-P-22/26	Verze
Číslo	2664880000	Kontakt, bez, Kontakt
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118765342	
Množství	100 ST	

...pro M12



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-TMCSK	Verze
Číslo	1381690000	Nástroj k nalisování koncovek, 4-drážkové krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118183870	
Množství	1 ST	