


S4C 1.5 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Přívod napájení, signálu a dat je standardním požadavkem v elektrotechnice a stavbě rozváděčů. Mezi vlastnosti, které daný výrobek odlišují, patří izolační materiál, systém připojení a konstrukce svorek. Průchozí svorka je vhodná pro sloučení a/nebo připojení jednoho nebo více vodičů. Mohou mít jednu nebo více úrovní připojení, které jsou na stejném potenciálu nebo vzájemně izolované.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Průchozí svorkovnice, SNAP IN, Modrá, 1.5 mm ² , 17.5 A, 500 V, Počet připojení: 4 |
| Číslo objednávky | 2986630000 |
| Typ | S4C 1.5 BL |
| GTIN (EAN) | 4099986851979 |
| Množství | 100 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 33.5 mm | Hloubka (v palcích) | 1.3189 inch |
| Výška | 67.5 mm | Výška (v palcích) | 2.6575 inch |
| Šířka | 3.5 mm | Šířka (v palcích) | 0.1378 inch |
| Čistá hmotnost | 5.52 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Okolní teplota | -60 °C...85 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Specifikace systému

| | | | |
|---------------------|-----|-------------------------------|-------|
| Nutná koncová deska | Ano | Počet potenciálů | 1 |
| Počet úrovní | 1 | Počet svěrných bodů na úroveň | 4 |
| Počet pólů na řadu | 1 | Úrovně propojené interně | Ne |
| PE připojení | Ne | Nosná lišta | TS 35 |
| N-funkce | Ne | PE funkce | Ne |
| Funkce PEN | Ne | | |

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

| | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Č. osvědčení (ATEX) | TUEV22ATEX8925U | Č. osvědčení (IECEX) | IECEXTUR22.0073U |
| Max. napětí (ATEX) | 440 V | Proud (ATEX) | 15.5 A |
| Průřez vodiče max. (ATEX) | 1.5 mm ² | Max. napětí (IECEX) | 440 V |
| Proud (IECEX) | 15.5 A | Průřez vodiče max. (IECEX) | 1.5 mm ² |

Údaje materiálů

| | | | |
|------------------------|--------|------------------------------|-------|
| Základní materiál | Wemid | Barevný | Modrá |
| Barva provozních prvků | Zelená | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------|-----------|
| S připínacími kolíky | Ne | Otevřené strany | pravá |
| Příchytky | Ano | Typ upevnění | Příchytky |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | Typ montáže | TS 35 |

Data hodnocení

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| Jmenovitý průřez | 1.5 mm ² | Jmenovité napětí | 500 V |
| Jmenovité DC napětí | 500 V | Jmenovitý proud | 17.5 A |
| Proud při maximu vodičů | 17.5 A | Standardy | IEC 60947-7-1 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV | Kategorie rázového napětí | III |

Technické údaje

Závažnost znečištění 3

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení SNAP IN

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)


| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Měřidlo podle IEC 60947-1 | A1 | Průřez propojení AWG, max. | AWG 16 |
| Směr připojení | vrchol | Délka odizolování | 8 mm |
| Typ připojení | SNAP IN | Počet připojení | 4 |
| Upínací rozsah, max. | 1.5 mm ² | Upínací rozsah, min. | 0.25 mm ² |
| Velikost nože | 0.4 x 2,0 mm | Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 0.75 mm ² | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0.25 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 1.5 mm ² | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0.34 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 1.5 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0.34 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 1.5 mm ² | Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 0.25 mm ² |
| Dvojdutinka, max. | 0.5 mm ² | Dvojdutinka, max. | 0.5 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 1.5 mm ² | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0.25 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně splétané, min. | 0.34 mm ² | | |

Všeobecně

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|--------|
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 16 | Průřez propojení AWG, min. | AWG 26 |
| Standardy | IEC 60947-7-1 | Nosná lišta | TS 35 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 | | |



Příslušenství

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 1.5N/10 | Verze |
| Číslo | 1985580000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 33.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370416 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/10 BL | Verze |
| Číslo | 1985680000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 33.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370539 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/10 RD | Verze |
| Číslo | 1985800000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 33.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370393 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/2 | Verze |
| Číslo | 1985410000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 5.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118369861 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/2 BL | Verze |
| Číslo | 1985530000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 5.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370423 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/2 RD | Verze |
| Číslo | 1985650000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 5.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370324 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/20 | Verze |
| Číslo | 1985600000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 70 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370225 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/20 BL | Verze |
| Číslo | 1985700000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 70 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370331 | |
| Množství | 20 ST | |

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 1.5N/20 RD | Verze |
| Číslo | 1985810000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 20, Rozteč |
| objednávky | | v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 70 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370355 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/3 | Verze |
| Číslo | 1985480000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 3, Rozteč v |
| objednávky | | mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370096 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/3 BL | Verze |
| Číslo | 1985550000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 3, Rozteč v |
| objednávky | | mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370485 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/3 RD | Verze |
| Číslo | 1985670000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 3, Rozteč v |
| objednávky | | mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370348 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/4 | Verze |
| Číslo | 1985490000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 4, Rozteč v |
| objednávky | | mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 12.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370201 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/4 BL | Verze |
| Číslo | 1985570000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 4, Rozteč v |
| objednávky | | mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 12.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370317 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/4 RD | Verze |
| Číslo | 1985690000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 4, Rozteč v |
| objednávky | | mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 12.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370515 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/5 | Verze |
| Číslo | 1985500000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 5, Rozteč v |
| objednávky | | mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118369991 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/5 BL | Verze |
| Číslo | 1985590000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 5, Rozteč v |
| objednávky | | mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370430 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/5 RD | Verze |
| Číslo | 1985710000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 5, Rozteč v |
| objednávky | | mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370256 | |
| Množství | 20 ST | |

S4C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 1.5N/50 | Verze |
| Číslo | 1985620000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 175 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370300 | |
| Množství | 5 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/50 BL | Verze |
| Číslo | 1985720000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 175 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370546 | |
| Množství | 5 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/50 RD | Verze |
| Číslo | 1985820000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 175 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370270 | |
| Množství | 5 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/6 | Verze |
| Číslo | 1985510000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 19.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370188 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/6 BL | Verze |
| Číslo | 1985610000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 19.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370492 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/6 RD | Verze |
| Číslo | 1985730000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 19.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370454 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/7 | Verze |
| Číslo | 1985520000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 23 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370195 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/7 BL | Verze |
| Číslo | 1985630000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 23 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370522 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/7 RD | Verze |
| Číslo | 1985750000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 23 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370249 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/8 | Verze |
| Číslo | 1985540000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 26.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370218 | |
| Množství | 20 ST | |

S4C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 1.5N/8 BL | Verze |
| Číslo | 1985640000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 26.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370461 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/8 RD | Verze |
| Číslo | 1985770000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 26.5 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370508 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/9 | Verze |
| Číslo | 1985660000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 17.5 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 30 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370409 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/9 BL | Verze |
| Číslo | 1985660000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 17.5 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 30 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370478 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 1.5N/9 RD | Verze |
| Číslo | 1985790000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 17.5 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 3.50, Izolované: Ano, Šířka: 30 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118370386 | |
| Množství | 20 ST | |

Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šroubky i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ | AEB 35 SC/1 | Verze |
| Číslo | 1991920000 | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | AEB 35 SC/1 BK | Verze |
| Číslo | 2475310000 | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 V0 | Verze |
| Číslo | 2661280000 | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Množství | 20 ST | |

S4C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ | AEB 35 SCL/1 V0 BK | Verze |
| Číslo | 2661300000 | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 V0 GY | Verze |
| Číslo | 2661290000 | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Množství | 20 ST | |

Testovací adapter a testovací zásuvky




Testovací adaptéry a testovací zásuvky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ATPG 1.5 MI-R | Verze |
| Číslo | 1991880000 | Testovací adaptér (svorka), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118376715 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | ATPG 1.5-10 L | Verze |
| Číslo | 1991890000 | Testovací adaptér (svorka), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| Množství | 50 ST | |

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potiskovaných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

S4C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/3.5 MC NE GE | Verze |
| Číslo | 1369480000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 3.5 mm, Rozteč v mm (P): 3.50 |
| objednávky | | Weidmueller, Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4050118171860 | |
| Množství | 500 ST | |
| Typ | DEK 5/3.5 MC NE WS | Verze |
| Číslo | 1755270000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 3.5 mm, Rozteč v mm (P): 3.50 |
| objednávky | | Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4032248017348 | |
| Množství | 500 ST | |
| Typ | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS | Verze |
| Číslo | 2003750000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 3.5 mm, Rozteč v mm (P): 3.50 |
| objednávky | | Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118424430 | |
| Množství | 1600 ST | |

Blank



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text. Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 10/3.5 PLUS MC NE WS | Verze |
| Číslo | 2003760000 | WS, Označení svorek, 10 x 3.5 mm, Rozteč v mm (P): 3.50 |
| objednávky | | Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118424454 | |
| Množství | 960 ST | |

Příslušenství

DEK 5/3.5



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připeňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připeňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhodou: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/3.5 MM BP WS | Verze |
| Číslo | 2619760000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, Bílá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118626322 | |
| Množství | 15000 ST | |
| Typ | DEK 5/3.5 MM WS | Verze |
| Číslo | 2007100000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, Bílá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118391992 | |
| Množství | 1000 ST | |

Příslušenství

WS 8/3.5



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhodou: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 8/3.5 MM BP WS | Verze |
| Číslo | 2619800000 | WS, Označení svorek, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, Bílá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118626285 | |
| Množství | 11000 ST | |
| Typ | WS 8/3.5 MM WS | Verze |
| Číslo | 2007140000 | WS, Označení svorek, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, Bílá |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118391893 | |
| Množství | 1000 ST | |

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zásuvky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | FZS 2/4 RT/80 SAKT4 | Verze |
| Číslo | 1276300000 | Konektor samec (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, 2 mm ² , Počet připojení: 2, Počet pólů: 1, Šířka: 9 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190026080 | |
| Množství | 20 ST | |

S4C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Koncové a předělové desky



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Typ | AEP 4C 1.5 BL | Verze |
| Číslo | 1552650000 | Řada A, Bočnice |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118359619 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | AEP 4C 1.5 OR | Verze |
| Číslo | 2052400000 | Řada A, Bočnice |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118412048 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | AEP 4C 1.5 | Verze |
| Číslo | 1552640000 | Řada A, Bočnice |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118359817 | |
| Množství | 50 ST | |