

IE-SW-BI-04-4TX-LV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Naše neřízené přepínače představují jednoduché a spolehlivé řešení pro rozšíření vaší sítě. Tato zařízení typu plug-and-play jsou ideální pro malé až středně velké sítě, které nevyžadují složitou konfiguraci.

Snadná instalace: neřízené přepínače jsou připraveny k okamžitému použití. Stačí je zapojit a vaše síť je rozšířená.

Spolehlivý výkon: poskytují stabilní přenos dat a podporují rychlosti od Fast Ethernetu po Gigabit Ethernet.

Robustní konstrukce: přepínače jsou vyrobeny s ohledem na odolnost a jsou ideální pro dlouhodobé používání v různých prostředích.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Síťový spínač, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, IP30, -25 °C...55 °C
Číslo objednávky	3195560000
Typ	IE-SW-BI-04-4TX-LV
GTIN (EAN)	4099987983501
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Hloubka	72.9 mm	Hloubka (v palcích)	2.8701 inch
Výška	70 mm	Výška (v palcích)	2.7559 inch
Šířka	17.5 mm	Šířka (v palcích)	0.689 inch
Délka	17.5 mm	Délka (v palcích)	0.689 inch
Čistá hmotnost	50 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...70 °C	Provozní teplota	-25 °C...55 °C
Vlhkost	0...95 % (bez kondenzace)		

Charakteristika přepínače

Velikost tabulky MAC	2 K	Základní deska šířky pásma	800 Mbit/s
----------------------	-----	----------------------------	------------

Elektrické napájení

Ochrana před záměnou polarity	Ano		
Power consumption	ca. 1 W		
Ochrana proti proudu při přetížení	Ano		
Typ připojení	1 odnímatelná 2pólová svorkovnice		
Rozsah napájecího napětí	Typ napětí	DC	
	Napětí, min.	5 V	
	Napětí, max.	24 V	
Aktuální spotřeba	Typ napětí	DC	
	Napětí	24 V	
	Proud	41 mA	

Podmínky prostředí

Provozní teplota, max.	55 °C		
Provozní teplota, min.	-25 °C		
Vlhkost	0...95 % (bez kondenzace)		
Skladovací teplota, max.	70 °C		
Skladovací teplota, min.	-25 °C		
Provozní nadmořská výška	Nadmořská výška, max.	2000 m	

Rozhraní

Ethernetové porty	4	RJ45 porty	10/100BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Počet portů	4x RJ45	Ukazatel LED	Kontrolka LED napájení: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)

Technické údaje

Shoda a schválení EMC

Volný pád	Podle IEC 60068-2-31	Normy EMC	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-3
Vibrace	podle IEC 61131-2	Otřes	podle IEC 61131-2
Bezpečnostní norma	IEC 61010-1, IEC 61010-2-201		

Technické údaje

Hlavní materiál krytu	Plast	Typ montáže	DIN lišta
Stupeň krytí	IP30	Rychlost	Fast Ethernet
Přepínač	neřízený		

Technologie

Přepínání dat	Uložit a vpřed	Řízení toku	IEEE 802.3x řízení toku
Standardně	IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x for flow control		

Záruka

Časový interval	5 let
-----------------	-------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

Příslušenství

Propojovací kabely 6 kV, extra tenké, bílé a oranžové



Předmontované kabely s 2x RJ45 v IP20, vhodné pro aplikace inteligentního měření, kat. 6 Microline - extra tenké (AWG30), nestíněné, pro stísněné prostory, jiné barvy na vyžádání.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-C6N08LW0005S40S40-WC...	Verze
Číslo	3195150005	Propojovací kabel Microline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH,
objednávky		0.5 m, , rovný, 6 kV
GTIN (EAN)	4099987982962	
Množství	30 ST	

Spojka




Vývod pro nosnou lištu, konstrukce RJ45 spojky podle IEC 60603-7-51

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-TO-RJ45-C-LP	Verze
Číslo	2812440000	Výstup montážní lišty, RJ45, Spojka, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
objednávky		11801 2010)
GTIN (EAN)	4064675295822	
Množství	10 ST	

BLF 3.50/180



Efektivní připojení – na omezeném prostoru: konektor samice s pružinovým připojením (PUSH IN) jako zásuvné připojení k použití v kombinaci s konektory samci s roztečí 3,50 mm

Příslušenství**Všeobecné objednací údaje**

Typ	BLF 3.50/02/180 SN OR BX	Verze
Číslo	2458950000	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.50 mm, Počet pólů: 2, 180°,
objednávky		Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm²,
GTIN (EAN)	4050118474299	Box
Množství	264 ST	