

**PZ 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0,5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Vierkantrimp
Best.-Nr.	<a href="#">0567300000</a>
Art	PZ 3
GTIN (EAN)	4008190052423
VPE	1 ST

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7.874 inch
Nettogewicht	427.8 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	(1)Crimpwerkzeug	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	------------------	------------	--

### Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 10
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 21	Crimpbereich, max.	6 mm <sup>2</sup>
Crimpbereich, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		


### Werkzeugdaten Crimpen

Antrieb	mechanisch	Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm <sup>2</sup>
Aderendhülsenquerschnitt, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Crimpart-/profil	Vierkantcrimp

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## Zeichnungen



## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### im Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/17,5X SW SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9006590000</a>	Aderendhülse, Standard, 13 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190332259	
VPE	100 ST	

Art	H1,5/19,5X SW SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9006630000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 10 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190332266	
VPE	100 ST	

### Lieferung in losem Polybeutel



- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/24 XS SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202870000</a>	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 14.5 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4032248517947	
VPE	100 ST	

### im Mehrfachbeutel



- lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H2,5/17,5X BL SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9006670000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190332273	
VPE	100 ST	
Art	H2,5/21,5X BL SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9006710000</a>	Aderendhülse, Standard, 17 mm, 12 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190332280	
VPE	100 ST	

### Lieferung in losem Polybeutel

- lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode



### Allgemeine Bestelldaten

Art	H2,5/24 XS BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202880000</a>	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 14.5 mm, blau
GTIN (EAN)	4032248517954	
VPE	100 ST	

### im Mehrfachbeutel

- Einführtrichter aus Polypropylen
  - wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 1,5 - 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16-6)  
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4



### Allgemeine Bestelldaten

Art	H4,0/19,5X GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9006750000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190332297	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/23X GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9006790000</a>	Aderendhülse, Standard, 17 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190332303	
VPE	100 ST	

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/12 OR SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9028260000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190902025	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14 OR SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9026060000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190122201	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14D W SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019400000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190066024	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/16 OR SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9028270000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190902049	
VPE	500 ST	

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/12 OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0409500000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190090456	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/12D W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019000000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190085728	
VPE	500 ST	

## PZ 3


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	H0,5/14 OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">069070000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190015770	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14D W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">901901000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190120931	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/16 OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">902587000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190025045	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/16D W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">901902000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190047108	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/18 OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">107698000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4032248834631	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/18D W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">107699000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248834624	
VPE	500 ST	

## verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14 OR BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">900581000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190275877	
VPE	5000 ST	
Art	H0,5/14D W BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">900586000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190275921	
VPE	5000 ST	

### verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14 OR BD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004270000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190091774	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14D W BD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004280000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190162627	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14T W BD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021930000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190262402	
VPE	500 ST	

### Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/12 W SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9028280000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190902216	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14 W SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9026070000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190187163	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14D GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019410000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190164096	
VPE	500 ST	

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	H0,75/14T HBL SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021230000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190153106	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16 W SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9028290000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190902056	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/18 W SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9028300000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190902063	
VPE	500 ST	

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/12 W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0409600000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190079826	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/12D GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019030000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190127787	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/12T HBL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021030000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190152901	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14 W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0462900000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190033248	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14D GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019040000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190099077	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16 W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025860000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190141967	
VPE	500 ST	

## PZ 3


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	H0,75/16D GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019050000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190033002	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16T HBL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021050000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190096175	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/18 W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025910000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190063702	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/18D GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019060000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190049560	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/18T HBL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021060000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190071158	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14T HBL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021040000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190083168	
VPE	500 ST	

## verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/14 W BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005820000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190275884	
VPE	5000 ST	
Art	H0,75/14D GR BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005870000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190275938	
VPE	5000 ST	
Art	H0,75/14T BL BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005900000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190275969	
VPE	5000 ST	

### verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/14 W BD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004290000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190006778	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14D GR BD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004300000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190154837	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14T HBL BD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004310000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190179298	
VPE	500 ST	

### Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/12 GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9028310000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190902070	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14 GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9026080000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190026158	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14D R SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019420000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190189099	
VPE	500 ST	

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	H1,0/16 GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9028320000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190902087	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/18 GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9028340000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190902100	
VPE	500 ST	

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/12 GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0409700000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190152222	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/12D R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019070000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190029074	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14 GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0463000000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190024697	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14D R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019080000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190090623	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/16 GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025950000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190037291	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/16D R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019100000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190159986	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/18 GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025930000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190101497	
VPE	500 ST	

## PZ 3


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	H1,0/18D R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019110000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190174828	
VPE	500 ST	

### verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/14 GE BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005830000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190275891	
VPE	5000 ST	
Art	H1,0/14D R BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005880000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190275945	
VPE	5000 ST	

### verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/14 GE BD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004320000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190167523	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14D R BD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004330000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190047498	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14T R BD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021950000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190262747	
VPE	500 ST	

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/14 R SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9026090000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190137168	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14D SW SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019430000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190107420	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/16 R SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9028350000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190902117	
VPE	500 ST	

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/14 R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0463100000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190065089	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14D SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019120000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190153793	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/16 R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0635100000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190141745	
VPE	500 ST	

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	H1,5/16D SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019130000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190023331	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/18D SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019140000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190046026	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/24 R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0565600000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190187071	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/24D SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019150000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190151676	
VPE	500 ST	

## verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/14 R BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005840000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190275907	
VPE	5000 ST	
Art	H1,5/14D SW BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005890000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190275952	
VPE	5000 ST	
Art	H1,5/14S GN BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9028370000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grün
GTIN (EAN)	4032248318537	
VPE	5000 ST	

### verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/14 R BD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004340000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190080723	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14D SW BD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004350000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190005474	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14T SW BD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021960000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190262389	
VPE	500 ST	

### Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	H2,5/14S BL SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9046230000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4032248298631	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/15 BL SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9026100000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190141141	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/15T GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021240000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190115302	
VPE	500 ST	

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H2,5/15D BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019160000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190028732	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/15T GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021070000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190128944	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/19D BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019170000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190178024	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/19T GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021080000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190149345	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/25D BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019180000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190101145	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/25T GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021090000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190060916	
VPE	500 ST	

### verkettete Aderendhülsen auf Rolle



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H2,5/14D BL BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005850000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190275914	
VPE	3000 ST	
Art	H2,5/14T GR BD GSP	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005910000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190275976	
VPE	3000 ST	

### verkettete Aderendhülsenstreifen



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H2,5/14D BL BD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004360000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190083397	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/14T GR BD	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004370000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190052508	
VPE	500 ST	

### Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel
- Weidmüller Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H4,0/18 GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9026010000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190117382	
VPE	250 ST	
Art	H4,0/18T OR SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021250000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190159313	
VPE	250 ST	

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H4,0/18D GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019190000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190141349	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/18T OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021100000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190061708	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/20D GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019200000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190126575	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/20T OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021110000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190035754	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/26D GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019210000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190002336	
VPE	100 ST	
Art	H4,0/26T OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021120000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190092825	
VPE	100 ST	

### Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm<sup>2</sup>



**6 mm<sup>2</sup>**

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H6,0/20T GN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021130000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190111731	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/20 SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0533500000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190183905	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/20D GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019220000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190151607	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/26 SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0565700000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190026837	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/26D GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9019230000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190072117	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/26T GN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9021140000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190022501	
VPE	100 ST	

### Multi-Beutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
  - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)  
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/14S W SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025700000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190144104	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14S GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025710000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190031442	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14S R SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025720000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190072681	
VPE	500 ST	

### Lieferung in losem Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/16S OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202900000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4032248519026	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/20DS GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9203630000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4032248565078	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14S OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004560000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190286132	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14S W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004590000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190862060	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/16 DS W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202910000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248519019	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14DS GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9028580000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4032248159475	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14S W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025960000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190009878	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14TS HBL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9018550000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190207991	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/15S W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9204240000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 9 mm, hellblau, weiß
GTIN (EAN)	4032248621545	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/14S GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025970000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190063733	
VPE	500 ST	

## Zubehör

Art	H1,0/14S R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9018560000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190207984	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/12S R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025690000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190059439	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14S R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025980000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190080730	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/14DS SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025240000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190085599	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/12DS BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9028490000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, blau
GTIN (EAN)	4032248049028	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/12TS GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9036200000</a>	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, grau
GTIN (EAN)	4032248067992	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/14DS BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1333100000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190160364	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/14TS GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9426770000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4032248160693	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/16 TS GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9036210000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4032248068005	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/16DS BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9036220000</a>	Aderendhülse, Standard, 13 mm, 10 mm, blau
GTIN (EAN)	4032248068012	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/14DS GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9028520000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4032248049035	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/15TS OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9036230000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4032248068029	
VPE	500 ST	

### Leiter- Nennquerschnitt 0,25 mm<sup>2</sup> - 6,0 mm<sup>2</sup>



Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)  
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1  
 • Lose verpackt im Polybeutel

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,25/5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9018910000</a>	Aderendhülse, Standard, 5 mm, 5 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190068134	
VPE	1000 ST	
Art	H0,5/10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004050000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190153052	
VPE	1000 ST	
Art	H0,5/6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0282600000</a>	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190184025	
VPE	1000 ST	
Art	H0,75/10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0542500000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190037482	
VPE	1000 ST	
Art	H0,75/6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0282700000</a>	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190019013	
VPE	1000 ST	
Art	H1,0/10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0282800000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190006662	
VPE	1000 ST	
Art	H1,0/6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0372600000</a>	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190180263	
VPE	1000 ST	
Art	H1,5/10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0186500000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190039592	
VPE	1000 ST	
Art	H1,5/12	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004060000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190147938	
VPE	1000 ST	
Art	H1,5/18	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004070000</a>	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190105761	
VPE	1000 ST	

## Zubehör

Art	H1,5/7	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0372700000</a>	Aderendhülse, Standard, 7 mm, 7 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190064525	
VPE	1000 ST	
Art	H2,5/10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004080000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190145446	
VPE	1000 ST	
Art	H2,5/12	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0186100000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190172954	
VPE	1000 ST	
Art	H2,5/18	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004090000</a>	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190147921	
VPE	1000 ST	
Art	H2,5/7	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0373000000</a>	Aderendhülse, Standard, 7 mm, 7 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190173463	
VPE	1000 ST	
Art	H4,0/12	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0244100000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190179830	
VPE	1000 ST	
Art	H4,0/15	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004100000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 15 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190119003	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/18	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004110000</a>	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190148348	
VPE	500 ST	
Art	H4,0/9	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0373100000</a>	Aderendhülse, Standard, 9 mm, 9 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190164669	
VPE	500 ST	
Art	H6,0/10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004120000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190104795	
VPE	500 ST	
Art	H6,0/12	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0191900000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190026851	
VPE	500 ST	
Art	H6,0/15	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0124700000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 15 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190003807	
VPE	500 ST	
Art	H6,0/18	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004130000</a>	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein
GTIN (EAN)	4008190143626	
VPE	500 ST	

## Zubehör

### Sortimente Aderendhülsen mit Kunststoffkragen



Box gefüllt mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen:

- Im Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	H-BOX 0,14-0,75QMM	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025410000</a>	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190341602	
VPE	1 ST	
Art	H-BOX 0,5-2,5QMM	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025900000</a>	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202	
VPE	1 ST	
Art	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025430000</a>	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
VPE	1 ST	
Art	H-BOX 4,0-16,0QMM	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025920000</a>	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
VPE	1 ST	
Art	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025400000</a>	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
VPE	1 ST	

### Sortimente Zwillings-Aderendhülsen



Box gefüllt mit Zwillings-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen:

- Im Weidmüller Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9025390000</a>	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmueller
GTIN (EAN)	4008190341015	
VPE	1 ST	

### Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14 ZH OR SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004440000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190198473	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14D ZH W SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004780000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190188481	
VPE	500 ST	

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,5/14 ZH OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037200000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190492397	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/14D ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037380000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190492861	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/16 ZH OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037210000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190492687	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/16D ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037390000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190492878	
VPE	500 ST	

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	H0,5/18 ZH OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037220000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190492694	
VPE	500 ST	
Art	H0,5/18D ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037400000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190492892	
VPE	500 ST	

## Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/14 ZH W SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9018510000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190019914	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14D ZH GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9018520000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190097998	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/15T ZH BL SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9018570000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190272630	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16 ZH W SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004900000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190482671	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16D ZH GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004770000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190038816	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16T ZH HBL SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005140000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190482725	
VPE	500 ST	

### lose verpackt im Polybeutel



Für Leiter von je 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (2 x AWG 18)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/14 ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037230000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190853976	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14D ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037410000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190492984	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/14T ZH HBL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037610000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190493233	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16 ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037240000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190492717	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16D ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037420000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190492991	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/16T ZH HBL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037620000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190493264	
VPE	500 ST	

### Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/19DS ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202830000</a>	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4032248515776	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/19S ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202820000</a>	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, weiß
GTIN (EAN)	4032248515769	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/19TS ZH HBL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202840000</a>	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4032248515783	
VPE	500 ST	

### lose verpackt im Polybeutel



Für Leiter von je 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (2 x AWG 18)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H0,75/24 ZH W	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037250000</a>	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190492724	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/24D ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037430000</a>	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190493004	
VPE	500 ST	
Art	H0,75/24T ZH HBL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037630000</a>	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, hellblau
GTIN (EAN)	4008190493271	
VPE	500 ST	

### Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/15 ZH GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9018530000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190066925	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/15D ZH R SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9018540000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190188832	
VPE	500 ST	

### Multi-Beutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
  - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)  
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/15S ZH GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9018650000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4032248011407	
VPE	500 ST	

### Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/19 ZH GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004910000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190482688	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/19D ZH R SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004760000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190160951	
VPE	500 ST	

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/15 ZH GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037260000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190492731	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/15D ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037440000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190493011	
VPE	500 ST	

### Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
  - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)  
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/15S ZH GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9018690000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 12 mm, 8 mm, gelb
GTIN (EAN)	4032248017720	
VPE	500 ST	

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/19 ZH GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037270000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190492748	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/19D ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037450000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 16 mm, 12 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190493028	
VPE	500 ST	

### Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
  - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)  
 Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
 Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/22DS R ZH	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9036330000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 14 mm, rot
GTIN (EAN)	4032248338566	
VPE	500 ST	

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,0/25 ZH GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037280000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 22 mm, 18 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190492755	
VPE	500 ST	
Art	H1,0/25D ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037460000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 22 mm, 18 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190493035	
VPE	500 ST	

## Zubehör

### Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/16 ZH R SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004410000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190009397	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/16D ZH SW SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004420000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190167455	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/20 ZH R SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004920000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190482695	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/20D SW ZH SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004750000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190055431	
VPE	500 ST	

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H1,5/16 ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037290000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190492762	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/16D ZH SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037470000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190493042	
VPE	500 ST	

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	H1,5/20 ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037300000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190492779	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/20D ZH SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037480000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190493059	
VPE	500 ST	
Art	H1,5/26 ZH R	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037310000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190492786	
VPE	100 ST	
Art	H1,5/26D ZH SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037490000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190493066	
VPE	100 ST	

## Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Art	H2,5/19D ZH BL SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004430000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190099367	
VPE	250 ST	
Art	H2,5/19T ZH GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9018580000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190272647	
VPE	250 ST	
Art	H2,5/21 ZH GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005150000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190482732	
VPE	250 ST	
Art	H2,5/21D ZH BL SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004740000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190031923	
VPE	250 ST	

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H2,5/19D ZH BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037500000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190493073	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/19T ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037640000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190493325	
VPE	500 ST	
Art	H2,5/21D ZH BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037510000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190493080	
VPE	100 ST	
Art	H2,5/21T ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037650000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190493356	
VPE	100 ST	
Art	H2,5/27D ZH BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037520000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190493097	
VPE	100 ST	
Art	H2,5/27T ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037660000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190493387	
VPE	100 ST	

### Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H4,0/22T ZH OR SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9018590000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190272654	
VPE	100 ST	
Art	H4,0/22D ZH GR SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004730000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190161811	
VPE	100 ST	

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H4,0/22D ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037530000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190493103	
VPE	100 ST	
Art	H4,0/22T ZH OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037670000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190493431	
VPE	100 ST	
Art	H4,0/28D ZH GR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037540000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, grau
GTIN (EAN)	4008190493110	
VPE	100 ST	
Art	H4,0/28T ZH OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037680000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190493479	
VPE	100 ST	

### Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H6,0/23 ZH SW SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004930000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190482701	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/23D ZH GE SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9004720000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190962210	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/23T ZH GN SV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005160000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190482749	
VPE	100 ST	

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H6,0/23 ZH SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037320000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190492793	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/23D ZH GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037550000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190493127	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/23T ZH GN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037690000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190493486	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/29 ZH SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037330000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, schwarz
GTIN (EAN)	4008190492809	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/29D ZH GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037560000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190493134	
VPE	100 ST	
Art	H6,0/29T ZH GN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9037700000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190493509	
VPE	100 ST	

## PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Zubehör / Ersatzteile



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

### Allgemeine Bestelldaten

Art	ERES PZ 3N	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1287130000</a>	
GTIN (EAN)	4050118077834	
VPE	1 ST	

### Ersatzteile



Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimp werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	ERTE GRIFFE PZ	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202810000</a>	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248512577	
VPE	1 ST	