

SKMU M16 MS SC
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Abbildung ähnlich


Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 16, 4 mm, Messing
Best.-Nr.	0930640001
Art	SKMU M16 MS SC
GTIN (EAN)	4032248976065
VPE	50 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2024-08-31T00:00:00+02:00
Produktalternative	SKMU M16 MS

Technische Daten
Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	2.8 mm	Höhe (inch)	0.1102 inch
Nettogewicht	7.16 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Allgemeine Angaben

Gewindesteigung	1.5 mm	Halogene	Nein
Schlüsselweite 1	22 mm	Stärke	4.00 mm
Verschraubung	M 16	Werkstoff	Messing
Gewinde (außen)	M 16	Gewinde (innen)	M 16
Gewindelänge	4 mm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Zeichnungen

