

EA-RING MS/M20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 20, Messing
Best.-Nr.	0930710002
Art	EA-RING MS/M20 SC
GTIN (EAN)	4032248849819
VPE	20 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2024-08-31T00:00:00+02:00
Produktalternative	EA-RING MS/M 20

EA-RING MS/M20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	54 mm	Höhe (inch)	2.126 inch
Länge	54 mm	Länge (inch)	2.126 inch
Nettogewicht	6.95 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	28.6 mm	Stärke	1.50 mm
Verschraubung	M 20	Werkstoff	Messing
Gewinde (außen)	M 20	Innendurchmesser D2	6.90 mm
Abstand Innenmaß B	33.00 mm	Breite Außenmaß C	12.80 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Zeichnungen

