

EA-RING MS/M40 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 40, Messing
Best.-Nr.	0930710005
Art	EA-RING MS/M40 SC
GTIN (EAN)	4032248976201
VPE	10 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2024-08-31T00:00:00+02:00
Produktalternative	EA-RING MS/M 40

EA-RING MS/M40 SC
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Technische Daten
Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	86.7 mm	Höhe (inch)	3.4134 inch
Länge	86.7 mm	Länge (inch)	3.4134 inch
Nettogewicht	19.5 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	53 mm	Stärke	1.50 mm
Verschraubung	M 40	Werkstoff	Messing
Gewinde (außen)	M 40	Innendurchmesser D2	13.50 mm
Abstand Innenmaß B	45.40 mm	Breite Außenmaß C	31.70 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Zeichnungen

