

EA-RING MS/M50 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	EA (Erdungsringe), Erdungsring, sonstige, M 50, Messing
Best.-Nr.	0930710006
Art	EA-RING MS/M50 SC
GTIN (EAN)	4032248976218
VPE	10 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2024-08-31T00:00:00+02:00

EA-RING MS/M50 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten
Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	111 mm	Höhe (inch)	4.3701 inch
Länge	111 mm	Länge (inch)	4.3701 inch
Nettogewicht	36 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	65.2 mm	Stärke	1.50 mm
Verschraubung	M 50	Werkstoff	Messing
Gewinde (außen)	M 50	Innendurchmesser D2	13.50 mm
Abstand Innenmaß B	58.10 mm	Breite Außenmaß C	41.30 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Zeichnungen

