



Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Y-Steckerverbinder, 7/8", Power-Verteiler
Best.-Nr.	1413930000
Art	SAI-Y-7/8 4P
GTIN (EAN)	4050118214932
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht

72.4 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus

Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Anschlussdaten

Sammelabgang - Steckverbinder

7/8" - Stift

Einzelabgang 1 - Steckverbinder

7/8" - Buchse

Einzelabgang 2 - Steckverbinder

7/8" - Buchse

Anzugsdrehmoment

7/8": 1,5 Nm

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Polzahl

4

Codierung

keine

Kontaktoberfläche

Au (Gold)

Gehäusebasismaterial

PUR

Isolationswiderstand

1010 Ω

Nennspannung

400 V

Nennstrom

7 A

Schutzart

IP67, IP68

Steckzyklen

≥ 100

Verschmutzungsgrad

3

Schirmanschluss

Nein

Material Gewinding

Messing, vernickelt

Temperaturbereich Gehäuse

-25...+80 °C

Allgemeine Daten

Polzahl

4

Codierung

keine

Anschlussgewinde

7/8"

Kontaktmaterial Buchse

CuZn

Kontaktmaterial Stift

CuZn

Kontaktoberfläche

Au (Gold)

Gehäusebasismaterial

PUR

Isolationswiderstand

1010 Ω

Nennspannung

400 V

Nennstrom

7 A

Schlüsselweite

24 mm

Schutzart

IP67, IP68

Steckzyklen

≥ 100

Verschmutzungsgrad

3

Anschluss 1

7/8"

Anschluss 2

Schraube

Schirmanschluss

Nein

Temperaturbereich Gehäuse

-25...+80 °C

Leiteraußendurchmesser

-

Klassifikationen

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 14.0


27-44-01-06

ECLASS 15.0


27-44-01-06

Zeichnungen

Maßzeichnung




Polbild



Male

Polbild



Female

Schaltbild

