

AKKU DMS PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nur für Europa**

Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Mounting tool
Best.-Nr.	1479110000
Art	AKKU DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118348712
VPE	1 ST

AKKU DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	70 g
--------------	------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Akku für DMS PRO
---------------------	------------------

Elektroschrauber

Ladegerät - Ausgang	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Ladegerät - Eingang	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Spindeldrehzahl im Arbeitsgang	200 u. 600 min ⁻¹	Nennspannung	3.6 V
Bitaufnahme	1/4" DIN 3126 Form E6,3	Akku - Batterien	Li-Ion-Akku
Akkuspannung	3.6 V	Max. Kupplungsdrehmoment	3 Nm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199
ETIM 10.0	EC001199	ECLASS 14.0	21-05-29-02
ECLASS 15.0	21-05-29-02		