

Abbildung ähnlich



Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an. Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen. Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	VG MS ZE (Standard Messing Kabelverschraubung Zugentlastung), Kabelverschraubung, gerade, PG 48, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	1718890000
Art	VG 48-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352110
VPE	5 ST
Lieferstatus	Abgekündigt

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	45 mm	Höhe (inch)	1.7716 inch
Länge	55 mm	Länge (inch)	2.1654 inch
Nettogewicht	452 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...80 °C
--------------------	----------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allgemeine Angaben

Kabeldurchmesser außen, max.	45 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	35 mm
Schutzart mit GWDR	IP65	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C	Gewindesteigung	1.59 mm
Halogene	Nein	Klemmbereich, Zugentlastung max.	48 mm
Klemmbereich, Zugentlastung min.	35 mm	Schlüsselweite 1	68 mm
Schlüsselweite 2	64 mm	Schlüsselweite	68 mm
Schutzart	IP54	Verschraubung	PG, PG 48
Werkstoff	Messing, vernickelt	Dichteinsatz	NBR
Dichtung	NBR	Gewinde (außen)	PG 48
Gewindelänge	10 mm	Drehmoment Hutmutter, max.	6.70 Nm
Drehmoment Stutzen, max.	10.00 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	10.00 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.	6.70 Nm		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Zubehör**Messing-Kontermuttern, vernickelt**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SKMU PG48-MS	Ausführung
Best.-Nr.	1719240000	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, PG 48, 5.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190352493	Messing, vernickelt
VPE	10 ST	

Flachdichtung Neopren – GWDR NP

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Art	GWDR PG48-NP	Ausführung
Best.-Nr.	1719630000	GWDR NP (Flachdichtung - Neopren), Dichtungsring, PG 48, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352899	
VPE	5 ST	

Flachdichtung Polyethylen – GWDR PO

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Art	GWDR PG48-PO	Ausführung
Best.-Nr.	1719530000	GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen), Dichtungsring, PG 48,
GTIN (EAN)	4008190352790	Polyethylen
VPE	5 ST	