

Abbildung ähnlich



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	KSP (Klippon Schutzhaube), Schutzkappe, PVC
Best.-Nr.	1736580000
Art	KSP L30
GTIN (EAN)	4008190956233
VPE	10 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2023-07-30T00:00:00+02:00

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	120 mm	Höhe (inch)	4.7244 inch
Länge	130 mm	Länge (inch)	5.1181 inch
Wandstärke, min.	2 mm	Wandstärke, max.	2 mm
Nettogewicht	26 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-25 °C...70 °C
--------------------	----------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Silikone	Nein	Außendurchmesser	34 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	70 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-25 °C
Halogene	Nein	Stärke	2.00 mm
Werkstoff	PVC	Innendurchmesser D2	30.00 mm
Abstand Innenmaß B	75.00 mm	Härte (Shore A)	65

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Zeichnungen

