

SAI-WDF 4P M12 K 230**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich****Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	2485360000
Art	SAI-WDF 4P M12 K 230
GTIN (EAN)	4050118496048
VPE	1 ST

SAI-WDF 4P M12 K 230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 20.5 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Polzahl	4	Codierung	A-codiert
Kontakttoberfläche	vergoldet	Anschlussart	Schraubanschluss
Gehäusebasismaterial	CuZn	Kontaktmaterial	CuZn
Nennspannung	230 V	Nennstrom	4 A
Schutzart	IP67	Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 °C

Technische Daten Allgemein


Polzahl	4	Codierung	A-codiert
Anschlussgewinde	M12 Buchse, M12 Stift	Kontakttoberfläche	vergoldet
Anschlussart	Schraubanschluss	Gehäusebasismaterial	CuZn
Kontaktmaterial	CuZn	Nennspannung	230 V
Nennstrom	4 A	Schutzart	IP67
Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 °C		

Klassifikationen


ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Zeichnungen


Maßzeichnung



Maßzeichnung



Polbild



Polbild

