

FIT 50 GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Unsere Einspeisemodule erleichtern das Handling bei der Einspeisung des Systems. So kann über seitliche Einspeisung in das System der Biegeradius der Leitung verkleinert werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zusatzanschluss (Klemmen), 50 mm ²
Best.-Nr.	2659070000
Art	FIT 50 GN
GTIN (EAN)	4050118671469
VPE	3 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2025-06-01T00:00:00+02:00

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	27 mm	Tiefe (inch)	1.063 inch
Höhe	39.7 mm	Höhe (inch)	1.563 inch
Breite	17.8 mm	Breite (inch)	0.7008 inch
Nettogewicht	28 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Allgemeines

Polzahl	1
---------	---

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	50 mm ²	Nennstrom	150 A
-----------------------	--------------------	-----------	-------

Werkstoffdaten

Farbe	grau
-------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		