

STARTERKIT-UC20-SL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2666070000
Art	STARTERKIT-UC20-SL2000-AC
GTIN (EAN)	4050118681543
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2024-03-31T00:00:00+01:00
Produktalternative	STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

STARTERKIT-UC20-SL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	455 mm	Tiefe (inch)	17.9134 inch
Höhe	320 mm	Höhe (inch)	12.5984 inch
Breite	255 mm	Breite (inch)	10.0394 inch
Nettogewicht	800 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Anschlussdaten

Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. (AWG)	AWG 26	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. (AWG)	AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max. (AWG)	AWG 26	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min. (AWG)	AWG 16
Anschlussart	PUSH IN	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.	1.5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	1.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0.14 mm ²

Systemdaten

max. Anzahl an Modulen	0	Konfigurationsschnittstelle	Micro USB 2.0
Erweiterung des Programmdatenspeichers möglich	Ja	Größe Benutzerdatenspeicher	4 GB
Anschluss	PUSH IN	Programmierungsumgebung	CoDeSys basierend
Typ Programmdatenspeicher	DDR4	Speicher (Flash)	32 GB via microSD, 4 GB

Versorgung

Versorgungsspannung für Ausgänge	230 V AC
----------------------------------	----------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		