



Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markierfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	3034840000
Art	THM WO 15/70 WS
GTIN (EAN)	4099986991729
VPE	500 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.03 mm	Tiefe (inch)	0.001 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0.5906 inch
Breite	70 mm	Breite (inch)	2.7559 inch
Nettogewicht	112 g		

Allgemeine Angaben

Kleber	Polyacrylatkleber	Art des Aufdrucks	Neutral
Ausführung	selbstklebend	Breite	70 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Halogene	Nein	Werkstoff	Polyesterfilm
Aufgedruckte Zeichen	ohne	Schriftfeldgröße	30 x 15 mm
Zulassung nach UL 969	Ja	Anzahl je Rolle	500

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	120 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.75 mm²	Leiteraußendurchmesser, max.	12.7 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	9.6 mm	Leiteraußendurchmesser	9.6 - 12.7 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		