

THM WO 50.8/150 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markierfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	3034910000
Art	THM WO 50.8/150 WS
GTIN (EAN)	4099986991798
VPE	500 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.03 mm	Tiefe (inch)	0.001 inch
Höhe	50.8 mm	Höhe (inch)	2 inch
Breite	150 mm	Breite (inch)	5.9055 inch
Nettogewicht	1.1 g		

Allgemeine Angaben

Kleber	Polyacrylatkleber	Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Art des Aufdrucks	Neutral	Ausführung	selbstklebend
Breite	150 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Werkstoff	Polyesterfilm	Aufgedruckte Zeichen	ohne
Schriftfeldgröße	25.4 x 50.8 mm	Zulassung nach UL 969	Ja
Anzahl je Rolle	500		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	95 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0.75 mm ²	Leiteraußendurchmesser, max.	39.7 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	8.1 mm	Leiteraußendurchmesser	8.1 - 39.7 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		