


H25,0/28D 14 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	3195790000
Art	H25,0/28D 14 GE
GTIN (EAN)	4099987983730
VPE	50 ST
Verpackung	lose

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.13 g
--------------	--------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	7.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	14 mm
Kragendurchmesser (D2)	11.2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.4 mm
L1 in mm	28.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 4
Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm	Militärische Bezeichnung	T 20A 028 A
Abisolierlänge	16 mm	Leiteranschlussquerschnitt	25 mm ²
Farbcode	DIN		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		