


FP-BOX GK FOR UREMOTE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die FieldPower® Gehäuse sind sehr robust und erfüllen die höchste UL Brennbarkeitsklasse 5VA.

- Tragschienenmodul „TS 35 PT6“ und Kontakteinheit PT6 einfach einrasten.
- Klappbare Dichtungen lassen auch die Verwendung von konfektionierten Steckerleitungen zu.
- Die hohen Deckel-Varianten ermöglichen den Geräteeinbau.

Leitungs dichtungen finden Sie im Zubehör.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8000025773
Art	FP-BOX GK FOR UREMOTE
GTIN (EAN)	4050118473216
VPE	1 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2024-06-30T00:00:00+02:00
Produktalternative	FP ENC BSTS 155 2M

FP-BOX GK FOR UREMOTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Tiefe	129 mm	Tiefe (inch)	5.0787 inch
Höhe	181 mm	Höhe (inch)	7.126 inch
Breite	192 mm	Breite (inch)	7.559 inch
Nettogewicht	1066 g		

Temperaturen

Lagertemperatur		Umgebungstemperatur	-20 °C...45 °C
Betriebstemperatur	-20 °C...45 °C		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	c660d9c9-8248-41bb-a362-af197c6775f9

Allgemeine Angaben

Werkstoff	Polycarbonat	Halogene	Nein
Silikone	Nein	Schutzart	IP54
Deckelbefestigung	Kreuzschlitzschrauben PZ2		

Allgemeine Angaben

Silikone	Nein	Halogene	Nein
Schutzart	IP54	Werkstoff	Polycarbonat
Deckelbefestigung	Kreuzschlitzschrauben PZ2		

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Temperaturbereich abhängig von der Verlustleistung der Einbaumodule Beispielkonfiguration für Umgebungstemperatur + 45 °C: • PN-Koppler • 8DI (8x 50 mA) • 4DO (4x 500 mA) Die Rundleitungsdichtung RKDG D17 PT6 - 4324010000 ist gleichzeitig Trägerdichtung für Mehrfachdichteinsätze. Leitungen für IP54 mit Mehrfachdichteinsatz 4x4 mm (2443760000) Sensor-Aktor Leitungen Ø 4 mm: • M8 Leitungen 3-polig ungeschirmt PUR Halogenfrei Typ: SAIL-M8...-3-...U • M12 Leitungen 3-polig ungeschirmt PUR Halogenfrei Typ: SAIL-M12BG-3-...U Leitungen für IP54 mit Mehrfachdichteinsatz 2 x 6,5 mm(2443800000): • IE Leitung Ø 6,5 mm Typ: IE-C5DD4UG..... • 24 V Leitung Ø 6,5 mm Bspw. Lapp Ölflex Classic 110 3G1,5
----------------	--

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Zeichnungen

