

KT-F 36**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Anwendung findet er überall dort, wo Kabel bei engen Platzverhältnissen getrennt werden müssen
- Leichte Handhabung
- Geringe Handkräfte
- Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition
- Nicht geeignet für Stahldraht, stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter
- Nicht an spannungsführenden Leitern schneiden

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schneidwerkzeuge, Frontschneider
Best.-Nr.	9002190000
Art	KT-F 36
GTIN (EAN)	4008190066345
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2024-06-06T00:00:00+02:00

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	50 mm	Tiefe (inch)	1.9685 inch
Höhe	150 mm	Höhe (inch)	5.9055 inch
Breite	360 mm	Breite (inch)	14.1732 inch
Nettogewicht	1642.78 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Frontkabelschneider bis 35 mm Außendurchmesser	Ausführung	mechanisch Einhand
---------------------	--	------------	--------------------

Schneidwerkzeuge

Kabeltyp	Kupfer- und Aluminiumkabel	Kupferkabel - feindrähtig, max. (kcmil)	600 kcmil
Kupferkabel - feindrähtig, max.	300 mm ²	Kupferkabel - mehrdrähtig, max. (kcmil)	600 kcmil
Kupferkabel - mehrdrähtig, max.	300 mm ²	Kupferkabel, max. Ø	35 mm
Leiterdurchmesser, max.	36 mm	Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (kcmil)	600 kcmil
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (mm ²)	300 mm ²	Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. Ø	35 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Zeichnungen

 max. 20 mm

 max. 16 mm²

 max. 35 mm²

 max. 70 mm²