



- Verkettete Aderendhülsen auf Rolle (5.000 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9005880000</a>               |
| Art        | H1,0/14D R BD GSP                        |
| GTIN (EAN) | 4008190275945                            |
| VPE        | 5000 ST                                  |
| Verpackung | Rolle                                    |

## Technische Daten

## Zulassungen

Zulassungen



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Konform                     |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL Webseite</a> |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E499744                     |

## Abmessungen und Gewichte

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 0.13 g |
|--------------|--------|

## Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

## Technische Daten

|                     |                                              |            |          |
|---------------------|----------------------------------------------|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | verkettete Aderendhülse auf Rolle, Farbe rot | Ausführung | Standard |
|---------------------|----------------------------------------------|------------|----------|

## Aderendhülsen

|                                |                   |                                      |         |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 1.4 mm            | Kontaktflächenlänge (L2)             | 8 mm    |
| Kragendurchmesser (D2)         | 3 mm              | Kunststoffkragendicke (S2)           | 0.25 mm |
| L1 in mm                       | 14.00 mm          | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 17  |
| Metallhülsendicke (S1)         | 0.15 mm           | Abisolierlänge                       | 10 mm   |
| Leiteranschlussquerschnitt     | 1 mm <sup>2</sup> | Farbcode                             | DIN     |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Zeichnungen****Zeichnung**