



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, türkis |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9025770000</a>                  |
| Art        | H0,34/12 TK                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190067960                               |
| VPE        | 500 ST                                      |
| Verpackung | lose                                        |

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Konform                     |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL Webseite</a> |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E499744                     |

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 0.05 g |
|--------------|--------|

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Technische Daten

|                     |                                                 |            |          |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe türkis | Ausführung | Standard |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------|----------|

### Aderendhülsen

|                                |                      |                                      |             |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 0.8 mm               | Kontaktflächenlänge (L2)             | 8 mm        |
| Kragendurchmesser (D2)         | 2 mm                 | Kunststoffkragendicke (S2)           | 0.25 mm     |
| L1 in mm                       | 12.00 mm             | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 22      |
| Metallhülsendicke (S1)         | 0.15 mm              | Abisolierlänge                       | 10 mm       |
| Leiteranschlussquerschnitt     | 0.34 mm <sup>2</sup> | Farbcode                             | Weidmueller |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Zeichnung**