



Gracias a nuestra amplia gama de conexiones de apantallamiento KLBÜ, puedes lograr una conexión de apantallamiento flexible y autoajustable y garantizar un funcionamiento sin errores de la planta.

Datos generales para pedido

Versión	Bridas-tornillo, Bridas-tornillo para conexión de apantallamiento, Acero
Código	1712311001
Tipo	KLBUE 4-13.5 SC
GTIN (EAN)	4032248032358
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	31.45 mm	Profundidad (pulgadas)	1.2382 inch
Altura	22 mm	Altura (pulgadas)	0.8661 inch
Anchura	20.1 mm	Anchura (pulgadas)	0.7913 inch
Medida de fijación, anchura	18.9 mm	Peso neto	17.3 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanente de trabajo, mín.	-60 °C	Temperatura permanente de trabajo, máx.	130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta 0.107 kg CO2 eq.

Conductor embornable (conexión nominal)

Longitud de desaislado	22 mm	Tipo de conexión	Conexión por muelle
Número de conexiones	1	Diámetros de cable, max.	13.5 mm
Diámetros de cable, mín.	4 mm	Sección del conductor, semirrígido, máx.	13.5 mm ²
Sección del conductor, semirrígido, mín.	4 mm ²		

Datos del material

Material básico	Acero	Color	plata
Grado inflamabilidad según UL 94	None		

Datos nominales

Sección nominal	10 mm ²
-----------------	--------------------

Dimensiones

Longitud de rosca	5.3 mm	Paso en mm (P)	20.00 mm
-------------------	--------	----------------	----------

Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo	Carril de montaje	Placa de montaje
-----------------------	-----------------	-------------------	------------------

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	enclavado	Indicación de montaje	Montaje directo
Versión a prueba de explosivos	No	Tipo de montaje	Tornillo

Valores característicos del sistema

Versión	para conexión de apantallamiento	Tapa final obligatoria	No
Carril de montaje	Placa de montaje		

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Accesorios

Soporte de montaje



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Tipo	BTWZ KL BUE	Versión
Código	1742630000	Herramientas, Herramienta de accionamiento
GTIN (EAN)	4008190980764	
Cantidad	1 ST	