

## PAC-D37M-D37M-HF-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

### Datos generales para pedido

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Código     | 2426090010                          |
| Tipo       | <a href="#">PAC-D37M-D37M-HF-1M</a> |
| GTIN (EAN) | 4032248274826                       |
| Cantidad   | 1 Pieza                             |

## PAC-D37M-D37M-HF-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|           |          |
|-----------|----------|
| Peso neto | 621.37 g |
|-----------|----------|

## Temperaturas

|                               |             |                         |          |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C | Temperatura de servicio | -10...50 |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|----------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención                |
| Exención RoHS (si procede/conocida)         | 6c                                   |
| REACH SVHC                                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                        | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Datos generales

|                          |                |                       |                      |
|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Longitud de cable        | 1 m            | apropiado para        | Señales analógicas   |
| Conector al interface    | SUB-D MALE 37P | Número de polos, mín. | 37 polos             |
| Conector al lado control | SUB-D MALE 37P | Sección del conductor | 0.25 mm <sup>2</sup> |

## Datos eléctricos

|                                       |                     |                                       |           |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| Corriente total, máx.                 | 3 A                 | Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A       |
| Tensión nominal                       | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | Resistencia                           | ≤ 80 mΩ/m |
| Tensión de servicio                   | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Capacidad conductor - conductor       | 300 pF/m  |
| Capacidad conductor - apantallamiento | 300 pF/m            |                                       |           |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |