

IK 35/ZB35 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Nos systèmes de protection tactile assurent une plus grande sécurité dans votre armoire de distribution. Ils assurent une protection contre les chocs électriques causés par un contact accidentel avec des pièces sous tension dues à un fonctionnement ou à des défauts.

Informations générales de commande

Version	Capot de protection (bloc de jonction)
Référence	0502780000
Type	IK 35/ZB35 BL
GTIN (EAN)	4008190141455
Qté.	50 Pièce

IK 35/ZB35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	8.6 mm	Profondeur (pouces)	0.3386 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1.2598 inch
Largeur	14 mm	Largeur (pouces)	0.5512 inch
Poids net	1.34 g		

Températures

Température ambiante	-50 °C...55 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	100 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids	
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.018 kg CO2 eq.

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Caractéristiques des matériaux

Couleur	argent	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
---------	--------	-------------------------------------	-----

Raccordement (raccordement nominal)

Nombre de raccords	1
--------------------	---