



Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14

Informations générales de commande

Version	Contact à sertir, Pour insert connecteur, Hybride
Référence	1096180000
Type	IE-PIC-HYB-S-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869152
Qté.	300 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.27 g
-----------	--------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
Température de pose	

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Section de raccordement du conducteur, AWG 20 souple, max. (AWG)	Section de raccordement du conducteur, AWG 24 souple, min. (AWG)
Blindage non blindé	Catégorie autres
Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² souple, max.	Section de raccordement du conducteur, 0,2 mm ² souple, min.
Raccordement 2	Crimp

Propriétés électriques

Tension nominale	24 V
------------------	------

Note importante

Informations sur le produit	Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14
-----------------------------	---

Dessins

Dessin coté

