


H35,0/32 S BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



- Guide d'introduction en polypropylène
 - Tenue en température jusqu'à 105 °C
- Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Matériau : E-Cu, étain zingué
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, beige
Référence	1418340000
Type	H35,0/32 S BE
GTIN (EAN)	4050118221725
Qté.	50 Pièce
Emballage	en vrac

H35,0/32 S BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E354986
N° de certificat (cULus)	E499744

Dimensions et poids

Poids net	2.02 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts avec collerette plastique, taille spéciale, couleur beige	Version	Norme
--------------------------	---	---------	-------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1) 8.3 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 18 mm
Diamètre de la collerette (D2) 12.7 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.4 mm
L1 en mm 32.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 2 AWG, max.
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.2 mm	Longueur de dénudage 21 mm
Section de raccordement du conducteur 35 mm²	Couleur Weidmueller

Dessins

Dessin

