

KSP L46

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	KSP (capot de protection Klippon), Capuchon de protection, PVC
Référence	1736600000
Type	KSP L46
GTIN (EAN)	4008190956257
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2023-07-30T00:00:00+02:00

KSP L46

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	160 mm	Hauteur (pouces)	6.2992 inch
Longueur	130 mm	Longueur (pouces)	5.1181 inch
Épaisseur du paroi, min.	2 mm	Épaisseur du paroi, max.	2 mm
Poids net	37.2 g		

Températures

Température de fonctionnement	-25 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Caractéristiques générales

Silicone	Non	Diamètre extérieur	50 mm
Plage de température d'utilisation, max.	70 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-25 °C
Halogène	Non	Épaisseur	2.00 mm
Matériau de base	PVC	Diamètre interne D2	46.00 mm
Mesure intérieure d'écart B	75.00 mm	Dureté (Shore A)	65

Dessins

