

KLBU 10-20 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

Grâce à notre large gamme de raccords à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

Informations générales de commande

Version	Étriers, Etrier de serrage pour raccordement blindage
Référence	1791240000
Type	KLBU 10-20 SC
GTIN (EAN)	4032248222193
Qté.	100 Pièce

KLBUE 10-20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	40 mm	Profondeur (pouces)	1.5748 inch
Hauteur	26 mm	Hauteur (pouces)	1.0236 inch
Largeur	23.6 mm	Largeur (pouces)	0.9291 inch
Cote de fixation largeur	22.1 mm	Poids net	29.22 g

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-60 °C...85 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte 0.099 kg CO2 eq.

Classifications

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
Type de montage	Vis		

Caractéristiques des matériaux

Couleur	argent	Classe d'inflammabilité selon UL 94	None
---------	--------	-------------------------------------	------

Caractéristiques du système

Version	pour raccordement de blindage	Flasque de fermeture nécessaire	Non
Barrette de liaison équipée	Plaque de montage		

Caractéristiques nominales

Section nominale	20 mm ²
------------------	--------------------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Barrette de liaison équipée	Plaque de montage
------------------------	----------------	-----------------------------	-------------------

Raccordement (raccordement nominal)

Longueur de dénudage	26 mm	Type de raccordement	Raccordement à ressort
Nombre de raccords	1	Diamètre de câble, max.	20 mm

KLBUE 10-20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Diamètre de câble, min.	10 mm
-------------------------	-------

Section de raccordement, semi-rigide, max.	20 mm ²
--	--------------------

Section de raccordement, semi-rigide, min.	10 mm ²
--	--------------------