



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique avec insert
SC

Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Version 4, SC-RJ POF, IP67
Référence	1963380000
Type	IE-PS-V04P-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248651856
Qté.	10 Pièce

IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	81.3 mm	Profondeur (pouces)	3.2008 inch
Hauteur	20.1 mm	Hauteur (pouces)	0.7913 inch
Largeur	20.2 mm	Largeur (pouces)	0.7953 inch
Poids net	33.6 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Classifications

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Caractéristiques générales

Description de l'article	Version 4, SC-RJ POF	Couleur	autres
Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0	Diamètre de la gaine, max.	10 mm
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	500	Type de fibre	FOP
Perte d'insertion	Monomode 0,5 dB, Multimode 0,4 dB, ≤ POF 1,0 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	Technique de raccordement rapide : sertissage, découpe	Utilisation Matériau du boîtier	PA, Zinc injecté sous pression
Affaiblissement de réflexion	Monomode 40 dB ; multimode 30 dB		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
---------------------	---

Dessins

Dessin coté

