

IE-USB-A-A-0.5M



Câbles confectionnés IE

Informations générales de commande

Version	Câble USB, USB A, USB A, PVC, 0.5 m
Référence	1993550005
Type	IE-USB-A-A-0.5M
GTIN (EAN)	4050118378542
Qté.	1 Pièce

IE-USB-A-A-0.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Longueur	0.5 m	Longueur (pouces)	19.685 inch
Poids net	26 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-15 ...80
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

Caractéristiques techniques câble

Couleur de la gaine noir

Caractéristiques techniques générales

Surface du contact Or sur nickel

Constitution du câble

Diamètre de la gaine	4.5 mm	Couleur de la gaine	noir
Section	2*AWG28 + 2*AWG24	Diamètre de la gaine, max.	4.7 mm
Diamètre de la gaine, min.	4.3 mm	Matériau de la gaine	PVC

Mâle droite

Prise de raccordement à droite USB A, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche USB A, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé