

## PAC-D37M-D37M-HF-5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire

### Informations générales de commande

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Référence  | 2426090050                          |
| Type       | <a href="#">PAC-D37M-D37M-HF-5M</a> |
| GTIN (EAN) | 4032248375776                       |
| Qté.       | 1 Pièce                             |

## PAC-D37M-D37M-HF-5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |           |
|-----------|-----------|
| Poids net | 1853.37 g |
|-----------|-----------|

## Températures

|                         |             |                               |          |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|----------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|----------|

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Données générales

|                             |                |                       |                      |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Longueur du câble           | 5 m            | Adapté pour           | Signaux analogiques  |
| Raccordement de l'interface | SUB-D MALE 37P | Nombre de pôles, min. | 37 pôles             |
| Interface API               | SUB-D MALE 37P | Section du conducteur | 0.25 mm <sup>2</sup> |

## Données électriques

|                           |                     |                                          |           |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|
| Courant total, max.       | 3 A                 | Intensité du courant admissible par voie | 1 A       |
| Tension nominale          | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | Résistance                               | ≤ 80 mΩ/m |
| Tension de fonctionnement | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Capacité câble / câbles                  | 300 pF/m  |
| Capacité câble / blindage | 300 pF/m            |                                          |           |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |