

AAM 35-185 YE FLASH



Signalisation d'alarmes protections avec un symbole flash fournissent plus de sécurité pour l'homme et la machine. Ils sont utilisés lorsque la tension externe doit être indiquée dans l'application.

Informations générales de commande

Version	Série A, Terminal marker, 23.5 x 12 mm, Pas en mm (P): 12.00 jaune
Référence	2635600000
Type	AAM 35-185 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674545
Qté.	40 Pièce

AAM 35-185 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	6.8 mm	Profondeur (pouces)	0.2677 inch
Hauteur	23.5 mm	Hauteur (pouces)	0.9252 inch
Largeur	12 mm	Largeur (pouces)	0.4724 inch
Poids net	0.42 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids	
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.01 kg CO2 eq.

Classifications

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

plage de température d'utilisation	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	PA 6.6	Couleur	jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

Dimensions

Pas en mm (P)	12.00 mm
---------------	----------

Généralités

Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
--	--------	--	--------

Dessins

