

FPC LID 20/20 7035 SPAREPART

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, PV Next, Couvercle plastique
Référence	3233340000
Type	FPC LID 20/20 7035 SPAREPART
Qté.	

FPC LID 20/20 7035 SPAREPART**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	32 mm	Profondeur (pouces)	1.2598 inch
Hauteur	200 mm	Hauteur (pouces)	7.874 inch
Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch

Classifications

ETIM 8.0	EC000747	ETIM 9.0	EC000747
ETIM 10.0	EC000747	ECLASS 14.0	27-18-22-04
ECLASS 15.0	27-18-22-04		

FPC LID 20/20 7035 SPAREPART

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Coffrets de raccordement générateur CC sans fusibles



Les boîtiers de raccordement du générateur PV Next pour les onduleurs avec 1 à 12 pisteurs MPP sont utilisés pour protéger le côté DC d'un système photovoltaïque. Les boîtiers de raccordement du générateur protègent l'onduleur contre les surtensions et sont donc conformes à la directive européenne CLC/TS 51643-32. En outre, ces produits offrent la possibilité de protéger le système contre les courants inversés et la possibilité de combiner des lignes pour économiser les câbles pendant la construction.

Informations générales de commande

Type	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD1R...	Version
Référence	2975520000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 3 MPP, 2 entrées /
GTIN (EAN)	4099986823112	1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, WM4C, 1100 V
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD1R...	Version
Référence	2975530000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 3 MPP, 2 entrées /
GTIN (EAN)	4099986823129	1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, MC4-Evo 2, 1100 V
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 2O 3MPP SPD1R...	Version
Référence	2975540000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 3 MPP, 2 entrées /
GTIN (EAN)	4099986823136	2 sorties par MPP, Protection surtension I / II, Presse-étoupe, 1100 V
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD2R...	Version
Référence	2975550000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 3 MPP, 2 entrées /
GTIN (EAN)	4099986823143	1 sortie par MPP, Protection contre la foudre et la surtension II,
Qté.	1 ST	WM4C, 1100 V
Type	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD2R...	Version
Référence	2975560000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 3 MPP, 2 entrées /
GTIN (EAN)	4099986823150	1 sortie par MPP, Protection contre la foudre et la surtension II, MC4-
Qté.	1 ST	Evo 2, 1100 V
Type	PVN DC 2I 2O 3MPP SPD2R...	Version
Référence	2975570000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 3 MPP, 2 entrées /
GTIN (EAN)	4099986823167	2 sorties par MPP, Protection contre la foudre et la surtension II,
Qté.	1 ST	Presse-étoupe, 1100 V
Type	PVN DC 2I 1O 4MPP SPD1R...	Version
Référence	2737600000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 4 MPP,
GTIN (EAN)	4050118824872	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, WM4C
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 2I 2O 4MPP SPD1R...	Version
Référence	2737610000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 4 MPP,
GTIN (EAN)	4050118824889	2 entrées / 2 sorties par MPP, Protection surtension I / II, Presse-
Qté.	1 ST	étoupe
Type	PVN DC 2I 1O 4MPP SPD1R...	Version
Référence	2975590000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 4 MPP,
GTIN (EAN)	4099986823181	2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, MC4-Evo 2
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R...	Version
Référence	2890450000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
GTIN (EAN)	4064675878292	3 entrées / 3 sorties par MPP, Protection surtension I / II, WM4C
Qté.	1 ST	

FPC LID 20/20 7035 SPAREPART

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R...	Version
Référence	2890330000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
GTIN (EAN)	4064675877974	3 entrées / 3 sorties par MPP, Protection surtension I / II, MC4-Evo 2
Qté.	1 ST	
Type	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R...	Version
Référence	2890570000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
GTIN (EAN)	4064675878414	3 entrées / 3 sorties par MPP, Protection surtension I / II, Presse-
Qté.	1 ST	étoupe

Interrupteur pompier



Pour un arrêt à distance sécurisé Les systèmes photovoltaïques de toit peuvent demander un appareil de déconnexion à l'endroit où les câbles pénètrent dans le bâtiment, qui est connecté au réseau de puissance dans le bâtiment. Cela permet aux pompiers d'intervenir en cas d'urgence sans être inutilement mis en danger. Lorsque l'alimentation électrique est rétablie, l'interrupteur de pompier PV Next reconnecte automatiquement les lignes PV.

Informations générales de commande

Type	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	Version
Référence	8000115472	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4099986878853	Next, 1100 V, 4 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à
Qté.	1 ST	distance, WM4C
Type	PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV...	Version
Référence	8000111429	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, PV
GTIN (EAN)	4099986853614	Next, 1100 V, 4 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à
Qté.	1 ST	distance, MC4-Evo 2