

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour contacts non isolés
cosses roulées, cosses tubulaires, cosses enfichables,
cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 10mm², 25mm², Sertissage à empreintes
Référence	9006220000
Type	CTN 25 D4
GTIN (EAN)	4008190198633
Qté.	1 Pièce

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9.8425 inch
Poids net	655.97 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de sertissage pour connecteurs non isolés 10-25 mm ²	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	---	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Sans isolant	Section du conducteur max. AWG	AWG 4
Section du conducteur min. AWG	AWG 8	Plage de sertissage, max.	25 mm ²
Plage de sertissage, min.	10 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	25 mm ²	Cosse CU, roulée, max.	25 mm ²
Cosse CU, roulée, min.	10 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage à empreintes

Dessins

