

H2,5/17,5X BL SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 14 mm, 8 mm, bleu
Référence	9006670000
Type	H2,5/17,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332273
Qté.	100 Pièce
Emballage	Multisachet

H2,5/17,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 0.22 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embout pour conducteurs protégés contre les courts-circuits et les mises à la terre couleur bleue	Version	Norme
--------------------------	---	---------	-------

Embout

Diamètre de la surface des contacts (D1) 2.3 mm	Longueur de la surface des contacts (L2) 8 mm
Diamètre de la collerette (D2) 7.9 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2) 0.3 mm
L1 en mm 17.50 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max.
Épaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm	Longueur de dénudage 14 mm
Section de raccordement du conducteur 2.5 mm ²	Couleur Weidmueller

Dessins

Dessin

