


**WDU 6 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás, fekete, 6 mm <sup>2</sup> , 41 A, 800 V, Csatlakozások száma: 2 |
| Rendelési szám | <a href="#">1020210000</a>                                                                                |
| Típus          | WDU 6 SW                                                                                                  |
| GTIN (EAN)     | 4008190861308                                                                                             |
| Qty.           | 100 Darab                                                                                                 |

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ROHS                        | Megfelel                    |
| UL File Number Search       | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR)      | E60693                      |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763                     |

## Méretetek és tömegek

|                           |             |                |             |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység                   | 46.5 mm     | Mélység (coll) | 1.8307 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 47 mm       | Magasság       | 60 mm       |
| Magasság (coll)           | 2.3622 inch | Szélesség      | 7.9 mm      |
| Szélesség (coll)          | 0.311 inch  | Nettó tömeg    | 13.11 g     |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -60 °C...85 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                            |                               |                  |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                  |
| REACH SVHC                 | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                  |
| Termék karbonlábnyoma      | Bőlcsőtől a kapuig            | 0,117 kg CO2 eq. |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |                    |                                     |                    |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | DEMKO14ATEX1338U   | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXULD14.0005U   |
| Max. feszültség (ATEX)             | 690 V              | Áram (ATEX)                         | 41 A               |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 10 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEX)             | 690 V              |
| Áram (IECEX)                       | 41 A               | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 10 mm <sup>2</sup> |
| EN 60079-7 jelölés                 | Ex eb II C Gb      | 2014/34/EU címke                    | II 2 G D           |

## Anyag adatok

|                          |       |      |        |
|--------------------------|-------|------|--------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | fekete |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |        |

## Rendszer specifikációk

|                   |                                                                                           |                  |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| Változat          | Csavaros csatlakozás,<br>Csavarozható<br>keresztösszekötőhöz, Egyik<br>oldalon szabad vég | Véglap szükséges | Igen |
| Potenciálok száma | 1                                                                                         | Szintek száma    | 1    |

## WDU 6 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                    |       |                               |     |
|------------------------------------|-------|-------------------------------|-----|
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2     | Potenciálok száma szintenként | 1   |
| Keresztkötött szintek belül        | Nem   | PE-csatlakozás                | Nem |
| Tartósín                           | TS 35 | N funkció                     | Nem |
| PE működés                         | Nem   | PEN funkció                   | Nem |

## 2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

|                                                                                                             |                     |                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| vezeték keresztmetszet, finomsodratú, két 2.5 mm <sup>2</sup> rögzíthető vezeték, max.                      |                     | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min.                              | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## CSA névleges adatok

|                                    |        |                            |                |
|------------------------------------|--------|----------------------------|----------------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 8 AWG  | C feszültség nagyság (CSA) | 600 V          |
| C áram nagyság (CSA)               | 50 A   | Tanúsítvány száma (CSA)    | 200039-1057876 |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 22 AWG |                            |                |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                                                     |      |                       |                |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------|
| Nyitott oldala                                      | jobb | Hasonló kapcsok száma | 1              |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen | Felszerelés típusa    | Felpattintható |

## Névleges adatok

|                                              |                   |                        |               |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 6 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség    | 800 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 800 V             | Névleges áram          | 41 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 57 A              | Szabványok             | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0.78 mΩ           | Névleges lökfeszültség | 8 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1.31 W            | Szennyezés súlyossága  | 3             |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás |
|--------------------------------------------|----------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                         | A5                   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.   | AWG 8                |
| Csatlakozási irány                              | oldalt               |
| Meghúzási nyomaték, max.                        | 1.6 Nm               |
| Meghúzási nyomaték, min.                        | 0.8 Nm               |
| Csupaszolási hossz                              | 12 mm                |
| Csatlakozás típusa                              | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozások száma                             | 2                    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0.22 mm <sup>2</sup> |
| Biztosítócsavar                                 | M 3.5                |
| Kés mérete                                      | 0,8 x 4,0 mm         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.   | AWG 26               |

## WDU 6 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                                                                                                          |                                    |                    |                           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.       | 6 mm <sup>2</sup>                  |                    |                           |        |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>                |                    |                           |        |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 6 mm <sup>2</sup>                  |                    |                           |        |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0.5 mm <sup>2</sup>                |                    |                           |        |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                                  | 10 mm <sup>2</sup>                 |                    |                           |        |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                                  | 0.5 mm <sup>2</sup>                |                    |                           |        |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                                                | 10 mm <sup>2</sup>                 |                    |                           |        |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.                                                                | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                    |                           |        |
| Iker érvéghüvelyek, max.                                                                                                                 | 4 mm <sup>2</sup>                  |                    |                           |        |
| Iker-érvéghüvelyek, min.                                                                                                                 | 0.5 mm <sup>2</sup>                |                    |                           |        |
| Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval                                                                                           | 3                                  |                    |                           |        |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                                                  | 10 mm <sup>2</sup>                 |                    |                           |        |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás                                                                  | 0.5 mm <sup>2</sup>                |                    |                           |        |
| Rögzíthető vezeték                                                                                                                       | Csatlakozási specifikáció          |                    | Csavaros csatlakozás      |        |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus              | tömör, H05(07) V-U        |        |
|                                                                                                                                          |                                    | min.               | 0.5 mm <sup>2</sup>       |        |
|                                                                                                                                          |                                    | max.               | 10 mm <sup>2</sup>        |        |
|                                                                                                                                          |                                    | névleges           | 6 mm <sup>2</sup>         |        |
|                                                                                                                                          | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz | min.                      | 12 mm  |
|                                                                                                                                          |                                    |                    | max.                      | 12 mm  |
|                                                                                                                                          |                                    |                    | névleges                  | 12 mm  |
|                                                                                                                                          |                                    | Meghúzási nyomaték | min.                      | 0.8 Nm |
|                                                                                                                                          |                                    |                    | max.                      | 1.6 Nm |
|                                                                                                                                          |                                    |                    | Csatlakozási specifikáció |        |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus              | sodrott, H07V-R           |        |
|                                                                                                                                          |                                    | min.               | 1.5 mm <sup>2</sup>       |        |
|                                                                                                                                          |                                    | max.               | 10 mm <sup>2</sup>        |        |
|                                                                                                                                          |                                    | névleges           | 6 mm <sup>2</sup>         |        |
|                                                                                                                                          | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz | min.                      | 12 mm  |
|                                                                                                                                          |                                    |                    | max.                      | 12 mm  |
|                                                                                                                                          |                                    |                    | névleges                  | 12 mm  |
|                                                                                                                                          |                                    | Meghúzási nyomaték | min.                      | 0.8 Nm |
|                                                                                                                                          |                                    |                    | max.                      | 1.6 Nm |
|                                                                                                                                          |                                    |                    | Csatlakozási specifikáció |        |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus              | flexibilis, H05(07) V-K   |        |
|                                                                                                                                          |                                    | min.               | 0.5 mm <sup>2</sup>       |        |
|                                                                                                                                          |                                    | max.               | 10 mm <sup>2</sup>        |        |
|                                                                                                                                          |                                    | névleges           | 6 mm <sup>2</sup>         |        |
|                                                                                                                                          | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz | min.                      | 12 mm  |
|                                                                                                                                          |                                    |                    | max.                      | 12 mm  |
| névleges                                                                                                                                 |                                    |                    | 12 mm                     |        |
| Meghúzási nyomaték                                                                                                                       |                                    | min.               | 0.8 Nm                    |        |
|                                                                                                                                          |                                    | max.               | 1.6 Nm                    |        |

## WDU 6 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## UL névleges adatok

|                                             |        |                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)  | 8 AWG  | C áram nagyság (UR)                         | 50 A   |
| C feszültség nagyság (UR)                   | 600 V  | Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)  | 22 AWG |
| Tanúsítvány száma (UR)                      | E60693 | Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) | 22 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) | 8 AWG  |                                             |        |


## Általános

|                                               |               |                                               |        |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 8         | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 | Tartósín                                      | TS 35  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |

Drawings



## WDU 6 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WQV 6/2                    | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1052360000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 57 A,        |
| GTIN (EAN)     | 4008190075866              | Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség:  |
| Qty.           | 50 ST                      | 7.6 mm                                                               |
| Típus          | WQV 6/3                    | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1054760000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 57 A,        |
| GTIN (EAN)     | 4008190174163              | Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség:  |
| Qty.           | 50 ST                      | 7.6 mm                                                               |
| Típus          | WQV 6/4                    | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1054860000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 57 A,        |
| GTIN (EAN)     | 4008190180799              | Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség:  |
| Qty.           | 50 ST                      | 7.6 mm                                                               |
| Típus          | WQV 6/10                   | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1052260000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 57 A,        |
| GTIN (EAN)     | 4008190153977              | Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: |
| Qty.           | 20 ST                      | 7.6 mm                                                               |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapcsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapcsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapcsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                  |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WAP 2.5-10                 | Változat                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1050000000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 |
| GTIN (EAN)     | 4008190103149              | mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem                              |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                  |

## WDU 6 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                                                  |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WAP 2.5-10 BL              | Változat                                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1050080000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, kék, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Nem   |
| GTIN (EAN)     | 4008190136611              |                                                                                                  |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                  |
| Típus          | WAP 16+35 WTW 2.5-10       | Változat                                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1050100000</a> | Vég- és elválasztó lemezek kapcsokhoz, sötétbész, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN)     | 4008190079901              |                                                                                                  |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                  |
| Típus          | WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL    | Változat                                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1050180000</a> | Vég- és elválasztó lemezek kapcsokhoz, kék, Magasság: 56 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-O, Wemid       |
| GTIN (EAN)     | 4008190013899              |                                                                                                  |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                  |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                              |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Típus          | WEW 35/2                   | Változat                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1061200000</a> | Végbak, sötétbész, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4008190030230              |                                                              |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                              |

## Tesztadapter és tesztaljzatok




Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Típus          | WTA 3 WDU4                 | Változat                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1632350000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190209711              |                                                         |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                         |

## Accessories

## Üres




A WAD csatlakozójelölők a W sorozatú sorkapcsokhoz, valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz használhatók. A jelölők üresen, egyedi nyomtatással vagy standard villám jelöléssel is kaphatók. A WAD MultiCard jelölők a PrintJet CONNECT nyomtatókkal használhatók címkézésre. Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                               |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WAD 8 MC NE WS             | Változat                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1112940000</a> | Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4032248891825              |                                                                                               |
| Qty.           | 48 ST                      |                                                                                               |
| Típus          | WAD 8 MC NE GE             | Változat                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1112950000</a> | Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4032248891696              |                                                                                               |
| Qty.           | 48 ST                      |                                                                                               |
| Típus          | DEK 5/8 MC NE WS           | Változat                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 Weidmueller, fehér              |
| GTIN (EAN)     | 4032248400850              |                                                                                               |
| Qty.           | 800 ST                     |                                                                                               |
| Típus          | WS 12/8 PLUS MC NE WS      | Változat                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1906000000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 Weidmueller, fehér                  |
| GTIN (EAN)     | 4032248528158              |                                                                                               |
| Qty.           | 420 ST                     |                                                                                               |

## SchT csoportos jelölőtartó



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorsorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható. Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúsztható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését. Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

## WDU 6 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | SCHT 7                     | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">0517960000</a> | SCHT, Sorkapocs jelölő, 39.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 7.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190001742              | Weidmueller, fehér                                            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                               |

## ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó



A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlap illeszthető.

A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlap illeszthető.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZGB 15                     | Változat                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1636530000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190297053              |                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                         |
| Típus          | ZGB 30                     | Változat                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1611930000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190002251              |                                                                                         |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                         |

## Árnyékolásrögzítő nyereg



KLBÜ árnyékoláscsatlakozásaink széles választékával rugalmas és önbeállító árnyékolást valósíthat meg, és biztosíthatja az üzem hibamentes működését.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                 |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| Típus          | LS 2.8 WDU2.5-10           | Változat                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1056400000</a> | W-sorozat, Árnyékolt gyűjtőszin |
| GTIN (EAN)     | 4008190036454              |                                 |
| Qty.           | 100 ST                     |                                 |

## WDU 6 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Accessories

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WTW EN                     | Változat                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1058800000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), sötétbézs, Magasság: 86 mm, Szélesség: 3 mm, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN)     | 4008190140175              |                                                                                    |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                    |

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                    |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| Típus          | STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5    | Változat           |
| Rendelési szám | <a href="#">0280600000</a> | Tartozékok, Aljzat |
| GTIN (EAN)     | 4008190023188              |                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                    |

## Tartozék



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása  
Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

## WDU 6 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | STB 21.6/IH/BL WTL6/3      | Változat                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1071080000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190043957              |                                                                          |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                          |
| Típus          | STB 21.6/IH/DB WTL6/3      | Változat                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1071000000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190259204              |                                                                          |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                          |

## Tesztadapter és tesztaljakatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | STB 21.6/IH/GE WTL6/3      | Változat                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1071010000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190259211              |                                                                          |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                          |
| Típus          | STB 21.6/IH/GN WTL6/3      | Változat                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1071020000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190259228              |                                                                          |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                          |
| Típus          | STB 21.6/IH/RT WTL6/3      | Változat                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1778990000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4032248169665              |                                                                          |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                          |

## Tartozék



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása  
Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

## WDU 6 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | STB 21.6/IH/SW WTL6/3      | Változat                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1071040000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190859985              |                                                                          |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                          |

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | STB 21.6/IH/VI WTL6/3      | Változat                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1071030000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység: 26.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190259235              |                                                                          |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                          |

|                |                            |                                               |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Típus          | STB 21.6/IH/WS WTL6/3      | Változat                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1312520000</a> | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118121704              |                                               |
| Qty.           | 50 ST                      |                                               |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## WDU 6 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## DEK 5/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.


A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/8 MM WS              | Változat                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392012              |                                                         |
| Qty.           | 500 ST                     |                                                         |

## Keresztösszekötő elem



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WQV 35-4/6                 | Változat                                                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1064200000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, sárga, 41 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 16.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190072919              |                                                                                                                                          |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                                                                                          |

## Accessories

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                          |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WAP 2.5-10/0.5MM           | Változat                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1966380000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 54.5 mm, Szélesség: 0.35 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Igen |
| GTIN (EAN)     | 4032248688616              |                                                                                                          |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                          |