

CAN SUB-D SK TERM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Változat	SUB-D
Rendelési szám	1550580000
Típus	CAN SUB-D SK TERM
GTIN (EAN)	4050118357127
Qty.	1 Darab

CAN SUB-D SK TERM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	17 mm	Mélység (coll)	0.6693 inch
Magasság	54 mm	Magasság (coll)	2.126 inch
Szélesség	46 mm	Szélesség (coll)	1.811 inch
Nettó tömeg	83.6 g		

Hőmérsékletek

Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül
--------------	--

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6aI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

SUB-D csatlakozó műszaki adatai

Meghúzási nyomaték	0.3 Nm	Ház fő anyaga	ZnAl
Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül	Védelmi osztály	IP30
Dugaszolási ciklusok	≥ 200	Adatsebesség	1 Mbps
Kimenő könyök	90°	Terminating resistor available	Igen
PROFIBUS interfész	D-Sub 9 pólusú, Aljzat	Reteszelés	UNC4-40
Ház hőmérsékleti tartománya	-20...+70 °C	PROFIBUS kábelcsatlakozás	Csavaros csatlakozás
Programming interface	Nem		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		